

E6000电子胶 饰品胶直销 160ml

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | E6000电子胶 饰品胶直销 160ml |
| 公司名称 | 丰达胶粘剂有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞大岭山镇杨屋工业区 |
| 联系电话 | 86-076989367895 13798911169 |

产品详情

产品介绍品牌/型号：e-6000树脂胶的分类：聚氨酯胶粘度：100000 (pa?s) cps粘合材料类型：玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、石材类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、陶瓷、医学类、纸张类、其他保质期：60 (个月) e-6000万能胶是一种采用特殊配方制造的合成橡胶类的胶粘剂，不仅能提供极好的粘接强度，而且具有伸缩性。它可以高强度的粘接金属、玻璃、橡胶、塑料、织物等材料。这些特点使它广泛应用于设备维护、手工艺品、装饰品、家居用品、玩具、纺织等。产品属性典型数据未固化固体含量：30% (重量) 密度：11.1磅/加仑, voc：1.198克/升表干时间：5分钟，完全固化时间：薄膜：24小时；厚膜：48-72小时保存：在10 ° c到27 ° c温度下保存结冰/解冻：在开盖前让产品达到室温颜色：透明、白、灰、黑粘度：50,000 cps (低)，100,000 cps (中)，200,000 cps (高) 保质期：一年固化后:硬度：80a伸张强度：3,500 lb/in² (astm d-412)伸长率：900% (astm d-412)抗化学性：极佳的抗水、稀酸和碱性能，温度范围：-40 ° c-66 ° c可刷漆时间：24小时，抗紫外线：刷漆或使用uv-6800?介电性：400 v/mil (astm d-149) 使用方法和注意事项其他说明警告：内含脱醋酸固化硅胶，会刺激眼睛，皮肤和呼吸道。固化释放的物质会刺激呼吸道和眼睛。避免与眼睛和皮肤接触，切勿吸入挥发性气体，在通风条件下使用。急救：眼睛/皮肤：立即用水冲洗。如刺激不止，请就医。吸入：移至空气新鲜处，如症状不减，请就医。摄入：如吞呕，切勿诱吐，请就医。使用前务必参阅产品安全说明。远离儿童存放。只适用于工业用途。交易说明广东省内支持货到付款，由快递代收哦。