

美容仪面板透明视供应商 美容仪面板透明视 深圳市不一样

产品名称	美容仪面板透明视供应商 美容仪面板透明视 深圳市不一样
公司名称	深圳市不一样塑胶科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区大发埔东村一巷4-1号202
联系电话	13532325806 13532325806

产品详情

IMD产品有什么特征

1. 精美的装饰图文、标识内藏，不受摩擦或化学腐蚀而消失。
2. 图文、标识及颜色设计可随时改变，而无需更换模具。
3. 三维立体形状产品的，美容仪面板透明视出售，印刷精度准确，误差+0.05mm。
4. 能提供图文、标识背透光性及高透光性的视窗效果。
5. 功能按键凸泡均匀、手感好，寿命可达100万次以上。
6. 三维变化，可增加设计者对产品设计的自由度。
8. 复合成型加工达到无缝效果。

IML工艺产品定制加工流程：

图纸评审---确认图纸---开模---丝印膜片---成型冲切---注塑加工---检验发货

IML工艺产品定制加工原理：

IML工艺的加工是一种通过丝印膜片也就是PET，将想要的表面效果图文印刷在膜片上，美容仪面板透明视，然后将印刷好了的膜片进行冲切成型，讲冲切成型好的膜片放入注塑模具与塑胶原料贴合，美容仪

面板透明视来图定做，从而达到油墨不外露，环保的效果

IMD工艺装饰件注意事项

pet薄膜外缘尺寸大小与模具模腔尺寸有相对关系，太小或太大会造成模腔射出拉伸产生边缘漏白

Lens上圆孔较小直径 1.0 mm

Lens P.L位置一般于Lens底部，如果因拔模角的问题可于pet薄膜被覆下缘0.2 mm的位置

Lens的拔模角度一般为3°;

对于Lens外观高低落差的情形，pet薄膜必须于事前先外观成型

美容仪面板透明视供应商-美容仪面板透明视-深圳市不一样由深圳市不一样塑胶科技有限公司提供。深圳市不一样塑胶科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！