

济源 鲁尔圆锥接头测试仪 济南寰正科技发展公司

产品名称	济源 鲁尔圆锥接头测试仪 济南寰正科技发展公司
公司名称	济南寰正科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市燕翔大厦619室
联系电话	13153037977

产品详情

采用单彩液晶触摸显示屏，6% 鲁尔圆锥接头测试仪价格，中文菜单显示。并由键盘进行选择的公称容量，并在测试过程中显示装配施加的轴向力、扭矩，保持时间、内部水压、分离力、泄漏率值，可由机载打印机打印出测试结果，下面就由寰正科技来讲一讲吧。

鲁尔接头量规保养：

- 1、生产现场在用量具应摆放在工艺置位置，轻拿轻放，以防止磕碰而损坏测量表面。
- 2、可调节螺纹环规严禁非计量工作人员随意调整，确保量具的准确性。
- 3、使用完毕后涂上润滑油放置到包装盒内确保放置时间较长不生锈。

济南寰正科技发展有限公司自创建以来，我们始终以“自主、迅捷务实”为宗旨，努力提高企业研发能力和产品品质，运用很新科技成果，济源鲁尔圆锥接头测试仪价格，提高企业实力。通过不断积极和开拓进取，我们始终走在行业的前沿。

将注射针座放在注射针座固定装置内，6% 鲁尔圆锥接头测试仪价格，针头朝右，针座连接部嵌入固定装置内，用注射针固定螺丝夹紧，调节上下、前后调节螺丝，使注射针的针座对准测试仪左侧的标准接头。

ZH1962-E 测试仪由智能控制器、液晶显示屏、步进电机、步进电机驱动器、传动机构、传感器、夹具、打印机等组成。

屏幕采用全中文菜单显示，用触摸屏及按键双操作，操作更便捷，性能更稳定，设定，实时显示测试力值，保持时间，具有功能齐全，显示清晰等优点。

压缩机旁的贮水器所装的水应为纯净水或蒸馏水。水不足时应将贮水器上方的进水开关缓慢打开（向上），到内部气压放空后，拔掉贮水器上方一根蓝色管（将插座上塑料接头按到底即可拔出），然后从贮水器上方的漏斗里注入纯净水或蒸馏水，贮满后将进水开关关闭（按到水平位置）。出厂时贮水器内未装水。

济南寰正科技发展有限公司，成立于2008年，位于美丽的泉城济南。济南寰正科技发展有限公司是一家专注于开发检测设备的国内企业，并多次参与过论证。通过不断积极和开拓进取，我们始终走在行业的前沿。

（6%）鲁尔圆锥接头测试仪

S17A测试负压空气泄漏实验设备

满足：YY/T0916.20、ISO80369-20 附录D

GB/T1962.1、GB/T1962.2、ISO594-1/2

测试压力范围不小于-100 kPa ~ 10kPa，

准确度不低于 < 0.2%FS。

S 16 A:正压气体泄漏实验设备

满足：YY/T0916.20、ISO80369-20 附录C

GB/T1962.1、GB/T1962.2、ISO594-1/2

测试压力范围不小于0 kPa ~ 340kPa，

准确度不低于 < 0.2%FS。

济源鲁尔圆锥接头测试仪价格-济南寰正科技发展公司由济南寰正科技发展有限公司提供。济南寰正科技发展有限公司位于济南市燕翔大厦619室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前寰正科技在行业设备中享有良好的声誉。寰正科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。寰正科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。