

高抗冲 高刚性POM 日本宝理 SF-10NC 耐磨 热稳定性 高流动

产品名称	高抗冲 高刚性POM 日本宝理 SF-10NC 耐磨 热稳定性 高流动
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	POM:高抗冲 高刚性 SF-10N:热稳定性 高流动 日本宝理:耐磨
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

（4）注塑成型

在基于金属嵌入成型的金属与树脂的直接接合中，接合性受到注塑成型条件，特别是模具温度的影响极大。因此为了获得树脂材料项目中描述的“良好的表面转录性”，以及“低成型收缩和接近金属的线膨胀系数”，可从注塑成型条件的方面上下工夫。虽然不能从试验片上的实验结果确认图 1-4 中所示模具温度以外的成型条件对接合性的影响，但是有时在实际产品中为了达成上述两项，对模具温度以外的成型条件也有必要进行优化。

（5）品质管理

在产品的量产中，不仅要到目前为止描述的各种条件进行优化，同时也要重视对实际上能否获得所需接合性进行检查。有时可间接地通过制造参数（注塑成型条件等）进行管理，而有时需要直接检查产品。为了确切地进行品质管理，直接方法较为适用，但是与间接方法相比成本有所增加。但即使采用直接方法，如能实现在线自动检查，就可降低检查成本，所以期待利用 X 射线 CT 装置以及超声波探伤装置等在线自动检查系统的实际应用。

(4) Biron Injecti

A cikin shirin da ke daidaita a tsakanin metal da resin, a kan zane da zane-zane, sai an yi amfani da shi da sharri mai amfani da shugabanni na injistar, da kuma haske, kwanan wata kullum. To, don haka, dmin a sami "mai da takardar rubutu" wanda aka faa cikin mazaa da mazaa, da kuma "manyar manyar kiyaye da cire-fai na ari ga metal", za'a iya aikin aikin warai daga mazaan muhalli na injistare. Babu kasa yin gaskatawa ga halin kwanan kwanan kwanan kwanan wata da aka nuna cikin Figuro 1-4, a kan daidaita matsalar jarrabwa, kuma a lokacin da za'a buata muhimmin zartarwa a kanan kwanan kwanan kwanan wata birnin da aka nuna shi, dmin ya smu duk biyu a saman cikin alama masu gaske.

(5) Manajan Tsariya

A cikin manufacturin-abun mutane, ba ya ayyade shi kawai dmin ka ayyade wasu shar'a da aka faa har a yanzu, kuma amma, ka kiyaye, kuma ka dba dmin ka dba, ko za a iya smu da shirin da ake ayyade a cikin aikin. Akwai a lokacin da za'a iya shawarar da shi guda ko da kuma a ididdige parameteri (maza'a da maza'a), da kuma a lokacin da za'a buata an bincike zura madaidaici. Dmin a iya cika manajan inganci, metoden shiryuwa za'a fi zama masu amfani da, kuma amma yana ara matunda da sami da metodin da za'a daidaita. Amma kuma k da shiryoyin shiryarwa, idan an iya kai ga inspection farat aya, za'a ara kwamfyuta ga inspection. To, don haka, mun jiran amfani da shiryoyin ayuka na lazimtan inspection na abi'a, kamar shirin X-raye ATS da zane gane zane in in kulratori.