

150型便携式硫化氢分析仪

产品名称	150型便携式硫化氢分析仪
公司名称	北京金恒祥仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦3号楼1单元503室
联系电话	010-80767298 18612425760

产品详情

产地：美国

仪器简介：

该仪器是一个完全便携式的硫化氢分析仪，其分析方法符合成本效益，用于过程控制、空气质量和产品质量的分析。此外，该分析仪准确、可靠，维护费用低。以微处理器为基础的技术提供连续的在线分析是以特定和无干扰的醋酸铅法为操作原理。该仪器结构紧凑、重量轻(10磅)，提供最大的多功能性，分析范围广(ppb到500 ppm)不需要稀释。

用一个精密流量计来调节样品流。接下来，样品被引入到特定的醋酸铅传感带，然后通过光电二极管检测器和led光源的光学系统提供了一个与h₂s浓度成正比的输出。这个信号通过先进的18位的a/d微处理器转换器被数字化并被分析，相关软件导致线性4-20ma输出(可选)。液晶显示器显示当前读数，任何报警情况、程序提示(即校准程序)和故障指标。

产品特点：

- 1)完全便携式；
- 2)astm批准的方法；
- 3) 双处理器用于100%的分析和通信；

- 4)故障诊断；
- 5)物有所值；
- 6)带有蓄电池组；
- 7)lcd液晶显示，直接读数；
- 8)18位的a / d转换器为了更快的响应、更低的检测极限和更少的磁带消耗；
- 9)用于ppb到ppm级别的硫化氢分析；
- 10)仅用于硫化氢的分析

技术参数：

- 1)温度范围：5 至50 （操作）；0 至70 （储存）；
- 2)量程：0-1ppm、0-50ppm、0-500ppm；
- 3)分辨率：1ppb；
- 4)精度：±2%；
- 5)重复性：±1%；
- 6)线性：±1%；
- 7)漂移：零；
- 8)温度系数：0.01%/ ；
- 9)分析时间：0.75秒；
- 10)显示：字母数字液晶显示，图形像素128x64；
- 11)模拟：4 - 20ma隔离输出(可选)；4 - 20ma输出(可选)；

12)报警器(可选)：晶体管30 ma 24 v，机械继电器5a 220v，正常打开/正常关闭；

13)电源：110/240 vac，50/60 hz 蓄电池组(可选)；

14)尺寸：25.4 × 30.5 × 15.2cm；

15)重量：4.5kg