

# 铝塑板剥离强度试验机

产品名称	铝塑板剥离强度试验机
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

## 产品详情

### 铝塑板剥离强度试验机

电子剥离试验机是一款用于测试不干胶、胶粘带、标签、双面胶等材料剥离性能的设备。它可以准确测量标签和粘合剂之间的粘合力，以确保标签在需要的时间内保持稳定，并为用户提供准确的测试结果。

该设备的特点在于采用智能化的控制系统，具有高精度的力值传感器和可靠的传动系统，确保了测试结果的准确性和可靠性。同时，操作简单方便，可以在短时间内掌握使用方法。

电子剥离试验机采用180度剥离形式，适用于多种材料的剥离测试。力值传感器可以记录剥离过程中的力值，同时可以根据不同材料的特性进行相应的调整，以确保测试结果更加准确可靠。

此外，该设备还符合FINAT和ASTM等，可以满足不同用户的需求。广泛应用于胶粘制品企业、质检中心、印刷包装行业等领域，是材料剥离性能测试的必备设备之一。

总之，电子剥离试验机是一款准确可靠、操作简单、符合的测试设备，可以满足不同用户的需求。对于需要测试标签剥离性能的企业来说，该设备无疑是一款理想的测试工具。

### 技术参数

标准压辊 2000g ± 50 g

试验力 30N

试验力有效范围	2% ~ FS
试验力小读数值	0.001N
位移小读数值	0.01mm
测试精度	1级
速率范围	1 ~ 500mm/min无级调速
速度精度	± 2%
试样宽度	0 < L ≤ 30mm
外形尺寸	550 × 370 × 240 mm(长宽高)
工作温度	15 ~ -50
相对湿度	高80%,无凝露
工作电源	220V 50Hz

## 参照标准

中华人民共和国药典2015年版 黏附力测定法、YY/T 0148

## 产品配置

标准配置：主机、夹具、微型打印机、标准手持压辊、标准试验板 选用配置：测试软件、通信电缆

包装的质量直接影响产品的运输与存储，包装作为产品的重要组成部分，在产品出厂后的质量保护方面扮演重要角色。我国也陆续颁布相关法规，将包装及包装材料质量检验列为企业必需开展的重点工作之一；各行业不仅要关注产品的质量，也要对包装物的质量进行把控。

物理机械性能是衡量药品包装在生产、运输、货架期、使用等环节对内容物实施保护的基础指标，一般包括：拉伸强度与伸长率、热合强度、剥离强度、热收缩性、穿刺力、穿刺器保持性、插入点不渗透性、注药点密封性、悬挂力、铝塑组合盖开启力、耐冲击力、耐撕裂性能等。

## 铝塑板剥离强度试验机

此为广告