

# PET瓶坯偏光应力仪SPET - 801

产品名称	PET瓶坯偏光应力仪SPET - 801
公司名称	昆山中创国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市昆山市 开发区章基路189号科技创业基地1幢
联系电话	86-51257005488 18913250387

## 产品详情

规格：

视野（viewing field）：.....260 x 260mm

整体大小（overall size）：.....445 x 280 x 280mm

电压（mains voltage）：.....220/240v

应力仪spet - 801功能用途

检查涤纶织物、塑料瓶坯的结晶和其它缺陷。

这款应力仪（偏光分析仪）用于pet粗加工产品的品控质量管理。

pet应力仪（偏光分析仪）的显著功能：-

1. 结晶性随时可被辨认。

2. 不只在颜色方面能看到分子双折射流线(边缘)，当粗加工产品形成轴平行与观察器的对立轴时，黑平行倾斜线是可看见的。平行倾斜线表明分子原始张力的方向。

3. 当观察时，提供一个特别和可移动的阶段来迅速地获得正确的预先形成的对准线。

为了观察边缘，粗加工产品被排列在对立的轴的45度和0度来观看黑等倾斜线。

这个阶段考虑到观察时粗加工产品的自转情况。除了白光，钠光也被用来测试上色的坯或完整瓶。

使用pet专用偏光应力仪（spet-801）除了能检测各种颜色的瓶坯外，还具有12种分析功能，可针对瓶坯在生产过程中出现的各种状况进行分析，并提供解决方法。（随机将附带12种彩色的有缺陷的对比图片，以便更好的对pet瓶坯进行分析。）

应力测定需专门知识及测试技巧，将测定结果用于指导生产工艺或分析产品失效原因，更需对pet生产工艺、生产设备、应力性质、使用要求、应力分析技术等综合知识及经验。