

进口真空隔膜阀|高真空负压隔膜阀

产品名称	进口真空隔膜阀 高真空负压隔膜阀
公司名称	深圳名阀进出口贸易有限公司
价格	60.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	86-0755-29172950 13760336133

产品详情

进口真空隔膜阀|高真空负压隔膜阀|高真空法兰隔膜阀|gm隔膜阀

进口真空隔膜阀 (pneumatic diaphragm valve) --美国威盾vton是利用阀杆将橡胶膜直接压在阀座上，用来截止或接通真空系统的隔膜阀，用于真空度 $1.6 \times 10^6 \sim 1.3 \times 10^{-4}$ 的真空系统。

真空隔膜阀用途：应用于真空、乳制品、酒业、生物工程、食品、制药、饮料、化妆品及化工领域。

the vacuum diaphragm use of stem rubber membrane pressure on the seat directly to the cut-off or connected to the diaphragm valve of the vacuum system, the vacuum system for vacuum degree of 1.6×10^6 to 1.3×10^{-4} of.

the vacuum diaphragm uses: used in vacuum, dairy products, wine, biotechnology, food, pharmaceutical, beverages, cosmetics and chemical industry.

用途和使用范围：

gm系列手动真空隔膜阀是在 $1.3 \times 10^{-5} \sim 3 \times 10^5$ pa的真空系统中用来开启或隔断气流的阀门。

连接形式有活套法兰连接、快卸法兰连接、焊接式连接。焊接式连接又分焊接式i型连接(即两端焊接)，焊接式ii型连接(即一端焊接，另一端插入)。

主要性能：漏率： 1×10^{-9} pa.m³/s；材料：304、316l；

工作介质：空气、水、酸、碱；工作温度：氟橡胶-30 ~ +150；手动真空隔膜阀的原理：

转动螺杆使阀芯上下运动，同时拉动膜片上下运动，关闭和打开。特点：

结构紧凑、简单、体积小,外形美观；开关有导向,运动平稳；

关闭力矩小,寿命长, 3万次；膜片压紧可自动调整，受压均匀，密封可靠；

膜片装入阀芯采用推入式，更换方便；主要零件材料：

阀盖、阀芯、阀体：304；阀杆：h62；膜片：氟橡胶、乙丙橡胶等 真空隔膜阀外形尺寸：



型号	dn	e	h	l
gm-10	10	50	65	80
gm-25	25	65	88	110
gm-40	40	80	112	140

插入焊接连接尺寸

型号	dn	a	b	c	l	kg
gm-10a	10	25	18	10	80	0.9
gm-25a	25	40	33	14	110	1.8
gm-40a	40	48	40	18	140	2.9

活套法兰连接尺寸 (标准 : gb6070)

型号	dn	a	b	n	c	l	kg
gm-10b	10	55	40	4	6.6	80	0.9
gm-25b	25	70	55	4	6.6	110	1.8
gm-40b	40	100	80	4	9	140	2.9

快卸法兰连接尺寸 (标准 : gb4982)

型号	dn	a	b	c	l	kg
gm-10c	10	30	12.2	16	80	0.9
gm-25c	25	40	26.2	31	110	1.8
gm-40c	40	55	41.2	46	140	2.9

卫生级法兰连接尺寸 (标准 : iso-2852)

型号	dn	a	b	c	l	kg
gm-10d	10	34	27.5	16	80	0.9
gm-25d	25	50.5	43.5	31	110	1.8
gm-40d	40	50.5	43.5	42	140	2.9

如果您有需要咨询更详细的产品信息

欢迎联系授权一级代理商：深圳名阀进出口贸易有限公司

电话：0755-29172950 0755-33165099

手机：13760336133 联系人：黄工

<http://www.fm669.com>