

# 贵溪 紫外线消毒器|紫外线消毒设备|紫外线杀菌器

产品名称	贵溪 紫外线消毒器 紫外线消毒设备 紫外线杀菌器
公司名称	石家庄江澈环保设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	石家庄高新区黄河大道98号东城国际1-1-2917
联系电话	86-031167300800 15373931120

## 产品详情

### 二次供水贵溪紫外线消毒器

贵溪是一个缺水的城市，从今以后再生水的利用将变成贵溪的第二水的源头。”贵溪市水务局办公担任职务的人介绍，到现在为止，贵溪市每天经处理的污水大约110万吨，而利用的不到5%。这些个水经过紫外线消毒器稍加处理后就可变成可利用的中水，利用中水作为城市美化、园林景观、道·喷射散落、城市管理工作动工、工业冷却、家庭冲厕、洗车用水等，使其施展效用，其价值不可以过低估计。

贵溪紫外线消毒器广泛应用于二次供水消毒、饮用水消毒、纯净水、矿泉水杀菌消毒、泳池水消毒。紫外线消毒设备可根据客户要求制作，框架式、自动清洗、手动、明渠式、上置式、下置式、(aassdgi4usy)大型分体式等。该设备详细介绍如下：

一、紫外线杀菌器的原理：江澈环保赵立新（133-0303-1131，0311-6803-1150）

根据生物效应的不同，将贵溪紫外线消毒器按照波长划分为四个波段：

1、uva波段，波长320~400nm，又称为长波黑斑效应紫外线。它有很强的穿透力，可以穿透大部分透明的玻璃以及塑料。日光中含有的长波紫外线有超过98%能穿透臭氧层和云层到达地球表面，uva可以直达肌肤的真皮层，破坏弹性纤维和胶原蛋白纤维，将我们的皮肤晒黑。360nm波长的uva紫外线符合昆虫类的趋光性反应曲线，可制作诱虫灯。300-420nm波长的uva紫外线可透过完全截止可见光的特殊着色玻璃灯管，仅辐射出以365nm为中心的近紫外光，可用于矿石鉴定、舞台装饰、验钞等场所。

2、uvb波段，波长275~320nm，又称为中波红斑效应紫外线。中等穿透力，它的波长较短的部分会被透明玻璃吸收，日光中含有的中波紫外线大部分被臭氧层所吸收，只有不足2%能到达地球表面，在夏天和午后会特别强烈。uvb紫外线对人体具有红斑作用，能促进体内矿物质代谢和维生素d的形成，但长期或过量照射会令皮肤晒黑，并引起红肿脱皮。

3、uvc波段，波长200~275nm，又称为短波灭菌紫外线。它的穿透能力最弱，无法穿透大部分的透明玻璃及塑料。日光中含有的短波紫外线几乎被臭氧层完全吸收。短波紫外线对人体的伤害很大，短时间照射即可灼伤皮肤，长期或高强度照射还会造成皮肤癌。紫外线杀菌灯发出的就是uvc短波紫外线。

4、uvd波段，波长100~200nm，又称为真空紫外线。

我公司紫外线消毒设备所使用的是紫外光线的uvc波段，其波段在254nm的时候杀菌效果最好。

## 二、二次供水紫外线杀菌器设备参数：

### 二次供水紫外线消毒设备55w

型号 处理水量t/h 进口管径mm 功率w 外形尺寸mm 工作压力mpa

jc-55-4 18-20 80 220 219\*1300 0.6

jc-55-5 22-25 80 275 219\*1300 0.6

jc-55-6 30-35 100 330 219\*1300 0.6

jc-55-8 45-48 100 440 250\*1300 0.6

jc-55-10 70-75 125 550 250\*1300 0.6

### 二次供水紫外线杀菌器75w

型号 处理水量t/h 进口管径mm 功率w 外形尺寸mm 工作压力mpa

jc-75-4 25-30 80 300 219\*1660 0.6

jc-75-5 35-40 100 375 219\*1660 0.6

jc-75-6 45-50 100 450 219\*1660 0.6

jc-75-7 55-58 125 525 250\*1660 0.6

jc-75-8 60-65 133 600 250\*1660 0.6

jc-75-9 70-80 150 675 300\*1660 0.6

jc-75-10 80-100 150 750 300\*1660 0.6

二次供水贵溪紫外线消毒器150w

型号 处理水量t/h 进口管径mm 功率w 外形尺寸mm 工作压力mpa

jc-150-4 75-80 133 600 219\*1660 0.8

jc-150-5 90-110 150 750 219\*1660 0.8

jc-150-6 120-130 150 900 250\*1660 0.8

jc-150-7 140-160 150 1050 250\*1660 0.8

jc-150-8 170-180 200 1200 300\*1660 0.8

jc-150-9 200-210 200 1350 300\*1660 0.8

jc-150-10 230-240 200 1500 350\*1660 1.0

jc-150-11 260-280 250 1650 350\*1660 1.0

jc-150-12 300-320 250 1800 350\*1660 1.0