

学校用实验室小型可制冷制热恒温箱

产品名称	学校用实验室小型可制冷制热恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	84064.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

学校用实验室小型可制冷制热恒温箱每,每一刻,福意联人都会稳健、务实、执着于售后与,注重客户的感受,与广大的客户共赢!福意联秉持“以德敬人,以诚立人”的精神理念。以化的团队协作精神,为客户提供优良的售后,竭诚让广大新老客户-满意是全体志行人大的心愿!

学校用实验室小型可制冷制热恒温箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,学校用实验室小型可制冷制热恒温箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

福意联本着“质量，售后，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心售后”的理念公开的原则向您郑重承诺:

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、*:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全

学校用实验室小型可制冷制热恒温箱更多型号产品规格参数：

型号

FYL-YS-828L

FYL-YS-1028L

温控方式

电脑板温控

电脑板温控

制冷方式

风冷

风冷

尺寸大小

1267 × 680 × 1818mm

1267 × 680 × 2105mm

显示精度

显示0.1

显示0.1

制冷剂

R134a(382g)/ 无氟

R134a(382g)/ 无氟

容积

828L

1028L

温湿度

温湿度双显

温湿度双显

商品净重

208kg

258Kg

制冷功率

360W

360W

安全锁

双安全锁

双安全锁

温度范围

2-48度

2-48度

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。学校用实验室小型可制冷制热恒温箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

学校用实验室小型可制冷制热恒温箱特点门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角温度控制更温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数

值，温差 ± 2 ；双安全锁设计，具备双安全锁，真正实现专人专管，更加保证箱体内部物品的安全性。使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。精良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。具有安全锁定功能，防止温度原有值设定的改变。结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统工作室搁架可随用户要求任意调节高度及搁架多少。合理风道和循环系统，使工作室内部温度均匀度变化小；采用优良制冷片，制冷速度快；ptc陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果更好。学校用实验室小型可制冷制热恒温箱

勤发发