

内蒙古净水器HM牌TDS测试笔原装两键

产品名称	内蒙古净水器HM牌TDS测试笔原装两键
公司名称	深圳润之泉科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳龙岗区龙岗中心城镇埔岭南龙工业区8栋
联系电话	86-075589550626 18666402158

产品详情

tds笔 tds是英文 total dissolved solids 的缩写，中文译名为溶解性总固体，测量单位为毫克 / 升 (mg/l)，它表明 1 升水中溶有多少毫克溶解性总固体。

tds 概念是个舶来品，在美国、台湾水处理领域广泛使用，tds 值的测量工具一般是用 tds 笔，其测量原理实际上是通过测量水的电导率从而间接反映出 tds 值。在物理意义上来说，水中溶解物越多，水的 tds 值就越大，水的导电性也越好，其电导率值也越大。通俗的讲：tds 值代表了水中溶解物杂质含量，tds 值越大，说明水中的杂质含量大，反之，杂质含量小。

tds 笔使用方法：打开 tds 笔探针盖，按下标有 on/ off 按钮，待液晶屏显示后，将 tds 笔插入被测水中，待数值稳定后，按下标有 hold 按钮，拿出 tds 笔读取数值方可，测试完毕后，用干纸将 tds 笔探针擦拭干净。影响 tds 值测试的因素：

水温：tds 笔不可用于测量高温水体（例如：热开水）

水的流速：tds 笔不能用于测量晃动较大的水体

水质污染：tds 笔不能用于测量污染浓度较高的水体 本产品的特点：1.能够锁定检测数据；2.能够自动关机；3.测量范围广：能够测量1-9990ppm；4.准确度高：±2%的误差；

5.产品轻便小巧：15.5 × 3.1 × 2.3 (cm)；

6.特有的温度补偿功能，能够自动自动换算成25 水温下的tds值；

7.大屏幕液晶显示防水设计，方便观看经久耐用；

8.超长使用时间不用频繁更换电池，正常可使用二年。产品使用说明：拿下笔套，打开on开关；

将笔放入测试溶液中，溶液高度不得超过2cm；

将笔在溶液中搅动，待读数稳定（10-30秒）后，tds数值将会显示在屏幕上，要锁定数值，请按hold键。

使用完毕后擦干笔头上的水，将笔套盖回即可。

使用注意事项：避免将tds笔浸泡到水里，避免直射光线和高温，避免撞击重压和摔落。

产品使用范围：

检测纯净水矿泉水的水质是否合乎饮用标准：纯水50ppm以下；矿泉水100-200ppm之间。

洗衣是否洗的干净：检测原水或最后使用水ppm，数据差不要太大。

本厂家专业生产家用净水器、uf超滤直饮机、水龙头净水器、50g 75g家用型反渗透纯水机（普通型、箱式壁挂豪华型纯水机），100g 150g 200g 300g 400g铁架机及商用豪华箱式纯水机及相关配件，不锈钢超滤全屋净水器、中央净水器。2g、3.2g、3.0g、11g、20g压力桶、小联通、

5寸、10寸、20寸、30寸、40寸pp棉滤芯，10寸、20寸udf颗粒活性炭、10" 20"cto块状活性炭、10" 20"树脂滤芯、矿化滤芯、弱碱滤芯、活化滤芯、大小t33、各类插口滤芯、一体pp、一体超滤。50g、75g、100g、200g、300g、400gro美国fs流体膜、汇通膜，韩国世韩反渗透膜，50g、100g、200g、300g、400g增压泵，自吸泵、变压器、电磁阀、高低压开关、废水比、压力表、流量计、电脑盒、led电脑板，各类快插式接头、普通接头，2分3分白色、蓝色pe管线、cckpe管、10"2分4分6分白瓶、蓝瓶、透明滤，20"3分4分6分1寸蓝色滤瓶，各式管线机、饮水机。

欢迎光临本店，如需了解更多可联系qq：286528378，手机：18666402158 杨先生；另外：本厂家也做品牌机，现面向全国诚招各地代理商和经销商，品牌网站：<http://www.szrzq.com/> 深圳市龙岗区南联圳埔岭南龙工业园8-2栋