

# 压电陶瓷换能片,雾化片厂家,加湿雾化片

产品名称	压电陶瓷换能片,雾化片厂家,加湿雾化片
公司名称	深圳市赣鸿科技有限公司
价格	2.00/pcs
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区翻身路东边防医院旁33号
联系电话	86-075527839045 13691782237

## 产品详情

赣鸿科技专业生产陶瓷雾化片，加湿器雾化片，陶瓷单片，端子带线雾化片，微孔雾化片，常用规格有16mm、20mm、25mm等三种规格，常规频率1.7mhz、2.4mhz。质量保证，价格低廉，打造陶瓷雾化片高品质基地。

陶瓷雾化片它是利用超声原理将水变成微小的水珠状，从而产生雾气喷出，它的材质是采用玻璃釉面精制而成，光亮美观，具有很强的耐碱，耐酸等功效。主要应用与宾馆盆栽，家用加湿器，某些医疗器械等领域。1.超声波雾化器利用电子高频震荡（振荡频率为1.7mhz或2.4mhz，超过人的听觉范围，该电子振荡对人体及动物绝无伤害），通过陶瓷雾化片的高频谐振，将液态水分子结构打散而产生自然飘逸的水雾，不需加热或添加任何化学试剂。与加热雾化方式比较，能源节省了90%。另外在雾化过程中将释放大量的负离子,其与空气中漂浮的烟雾、粉尘等产生静电式反应，使其沉淀，同时还能有效去除甲醛、一氧化碳、细菌等有害物质，使空气得到净化，减少疾病的发生。2.在正确的使用情况下，陶瓷雾化片的使用寿命约3000小时，且极易更换。其使用寿命还与水的质量有关，如果雾化片上沉积了水垢，请用柔布清洗。根据不同的水质和使用目的，可以选用不同的雾化片，如水质较硬的地区选用覆不锈钢的雾化片，要求耐酸的使用环境选用玻璃釉面的雾化片。雾化器具有断水自动保护功能，当水位低于水位开关时，雾化器会自动停止工作。雾化器工作时，请勿把手置于雾化片上方，因高频震荡，手会有刺痛的感觉，但这不是电的冲击或漏电。3.一般家用加湿器是通过雾化片与bu406，电容，电阻组成正反馈谐振电路，28v-50v直流电压之间可调压控输出谐振功率，达到控制雾化大小的作用。

序号	性能参数	数值	测试方法
1	雾化量	300ml/h	水深:40mm（水面距离雾化片表面） 测试时间:接通20w工作电源,测试1小时后水的减少
2	寿命	5000h	标准线路,3.8v工作电源

3	静电容	$1700 \pm 15\% \text{pf}$	lcr电感电桥仪表测试
4	介电损耗	0.8%	lcr电感电桥仪表测试
5	谐振频率	$1.7 \pm 0.05 \text{mhz}$	nw1232低频扫频仪测试（南京制造）
6	谐振抗阻	1.0	nw1232低频扫频仪测试（南京制造）
7	压电常数d33	300c/n	d33仪表测试（北京制造）