

# 试验恒温设备低温恒温保存箱

产品名称	试验恒温设备低温恒温保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	70149.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

### 试验恒温设备低温恒温保存箱

福意联电器十多年来，一直坚持以优良的产品、合理的价格及快捷周到的售后深受各客户的信赖与。遵循心正，身正，路正的原则,坚持为客户提供高产品、化售后及良好的售后售后,真正用心做到让您买得称心，用的安心!

试验恒温设备低温恒温保存箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,试验恒温设备低温恒温保存箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

福意联本着“质量，售后，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心售后”的理念公开的原则向您郑重承诺:

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、\*:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全

试验恒温设备低温恒温保存箱更多型号产品规格参数：

FYL-YS-100L 微电脑 4-38 100升 480 × 470 × 843mm 立式单门 福意联

FYL-YS-138L 微电脑 4-38 138升 540 × 543 × 830mm 立式单门 福意联

FYL-YS-150L 微电脑 2-48 150升 595 × 570 × 865mm 立式单门 福意联

FYL-YS-280L 微电脑 2-48 280升 595 × 570 × 1445mm 立式单门 福意联

FYL-YS-430L 微电脑 2-48 430升 595 × 680 × 1805mm 立式单门 福意联

FYL-YS-230L 微电脑 2-48 230升 595 × 590 × 1215mm 立式单门 福意联

FYL-YS-310L 微电脑 2-48 310升 595 × 695 × 1315mm 立式单门 福意联

FYL-YS-828L 微电脑 2-48 828升 1267 × 680 × 1818mm 立式双门 福意联

FYL-YS-1028L 微电脑 2-48 1028升 1607 × 680 × 2104mm 立式双门 福意联

FYL-YS-151L 微电脑 0-100 151升 595 × 565 × 860mm 立式单门 福意联

FYL-YS-281L 微电脑 0-100 281升 595 × 565 × 1440mm 立式单门 福意联

FYL-YS-431L 微电脑 0-100 431升 595 × 675 × 1795mm 立式单门 福意联

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

\*：帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。试验恒温设备低温恒温保存箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求

，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

### 试验恒温设备低温恒温保存箱特点

智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温高精度电脑温度控制系统，带多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度完善的报警功能：高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；门体带把手采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。电子温控器控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2 ~48 可调采用高精度传感器控制、显示、报警确保出线传感器故障不影响正常使用微电脑控制，数字温度显示精度1 ，箱内温度控制在2 ~48 范围内开机延时保护，避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障无霜设计，不需人工或者设备自动除霜箱体节能照明灯使箱体内部一目了然内置电纽扣电池，断电报警防凝露玻璃门设计，带锁结构，安全，可在高温高湿的环境下使用此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间压缩机：采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

### 试验恒温设备低温恒温保存箱

勤发发