

Orion Dual Star双通道离子

产品名称	Orion Dual Star双通道离子
公司名称	河南省鑫属实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市金水区航河路亚圣大厦603
联系电话	86-037166382282 15249753475

产品详情

简单介绍

奥立龙orion dual star双通道ph/离子浓度测量仪的详细介绍

奥立龙orion dual star双通道ph/离子浓度测量仪

dual star 双通道ph/ 离子浓度测量仪的双通道结构具备双bnc 接口、双参比接口、双atc 接口，可同时接入两支ph 电极或离子选择性电极，对样品中的ph 或离子浓度同时测量、同时显示。操作界面简洁、快速，方便使用。

- 双通道ph/ 离子浓度测量，双bnc 接口、双参比电极接口、双minidin 接口（温度探头）
- 与氨氮、氟、钠、钾、氰、氯、溴、硝酸根等离子选择性电极（ise）或ph电极搭配使用，测量溶液中的离子浓度或p h值
- 数字按键使得输入更简单
- 操作简便，功能丰富
- 可输入电极序号
- 包含针对复杂样品测量的已知加量/ 减量法，样品加量/ 减量法
- 自动空白校正功能
- 升级的glp 性能，可设置仪表密码并为每种方法单独设置密码
- 以图形方式显示校正曲线
- 可与自动换样器联用
- 可设置等温点

技术规格

ph	测量范围	-2.000 - 19.999
	分辨率	0.1 / 0.01 / 0.001 ph
	相对精度	±0.001 ph
	校正点	1 - 6 点
	自动缓冲液识别	us, nist, din 和用户自定义

离子浓度	测量范围	0 – 19900 m/ppm
	分辨率	1, 2, 3 位有效数字
	相对精度	±0.1 mv 或0.05%（取较大者）
	单位	ppm, mg/l, m, % 或无单位
	测量方法	单已知加量/ 减量法；双已知加量/ 减量法
	校正点	2 - 6 点
氧化还原电位 (orp)	测量范围	±1999.9 (mv/rmv/eh)
	分辨率	0.1 mv
	相对精度	±0.1 mv 或0.05%（取较大者）
温度	测量范围	-5 - 105°C
	分辨率	-5 - 99.9°C为0.1°C，99.9°C以上为1.0°C
	相对精度	±0.1°C
仪表功能	lcd	双通道显示
	输入	两个bnc 接口，两个参比电极接口，两个mirco 接口（温度探头）
	方法存储	20 个
	密码保护	是
	数据存储	1000 组
	符合glp 标准	是
	数据传输	双向rs232 接口，可选usb 电缆
	ip 等级	ip54 防尘防溅
	质量安全认证	ce, csa, ul, t ü v a, fcc class a
	操作环境	适宜操作温度5 - 45°C 相对湿度5 - 85%（无冷凝）
	电源	4×aa 电池，通用的电源适配器

外形尺寸	9.4 cm（高）×17.0 cm（宽）×22.4 cm（长）
------	---------------------------------

奥立龙orion dual star双通道ph/离子浓度测量仪价格，dual star 双通道ph/离子浓度测量仪的双通道结构具备双bnc 接口、双参比接口、双atc 接口，可同时接入两支ph电极或离子选择性电极，对样品中的ph或离子浓度同时测量、同时显示。操作界面简洁、快速，方便使用。