

数字式高精度SF6气体检漏仪

产品名称	数字式高精度SF6气体检漏仪
公司名称	扬州国亨电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市宝应县苏中中路19号
联系电话	86-051488923778 18036252068

产品详情

产品简介：

gh-6801型数字式高精度sf6气体检漏仪是我公司最新改进优化型设计的产品。gh-6801型数字式高精度sf6气体检漏仪并有液晶显示气体浓度，使仪器读数更为方便准确,是一款自动化程度很高的仪器。gh-6801型数字式高精度sf6气体检漏仪主要适应于水利电力及工程、电器制造厂、钢铁冶金、电子、石油化工、铁路交通、矿山采矿、消防器材以及原子物理科研部门对充有六氟化硫(sf6)或其他卤素气体（如：氟、氯、溴、碘及1211、氯仿、氟利昂f11、f12、f13、f22等）的设备、容器进行检漏，可以迅速、正确地定性和定量检测。

注意事项：

- 1、数字式高精度sf6气体检漏仪在开机前，操作者要熟悉操作说明，严格按仪器得开机和关机操作步骤进行操作。
- 2、不许把探枪放在地上，探枪孔不得进入灰尘，不得摔损，以免影响仪器的性能。
- 3、探枪和机箱不得拆卸，以免影响仪器正常工作。
- 4、仪器探头已调好，不得乱调。仪器是否正常以自校格数为准。
- 5、给真空泵换油时，仪器不得带电，以免发生触电事故。
- 6、仪器在运输过程中不许倒放，不可剧烈震动。注意真空泵的维护保养，电磁阀是否正常动作和保持密封，因为真空泵和电磁阀的工作是否正常，将影响仪器的使用。

产品别称：

数字式高精度sf6气体检漏仪

产品特点：

- 1、具有灵敏度高
- 2、稳定性好
- 3、测试操作简单直接快捷
- 4、响应速度快
- 5、探头不会中毒
- 6、不产生有毒气体

技术参数：

1.测量范围 (sf6) : 10^{-8} ~ 10^{-2} (体积比) 2.响应时间: 不大于3秒 (10^{-4} 气体) 3.指示方式: 液晶数字定量指示和声、光讯号 4.真空软管长度: 4米 5.连续工作时间: 不大于4小时 6.工作条件:
7.交流电源: $220\text{v} \pm 22\text{v}$, $50\text{hz} \pm 2\text{hz}$ 8.环境温度: $-5 \sim +45$ 9.相对湿度: 不大于85%
10.耗电: 约270w 11.外型尺寸: $510 \times 330 \times 480\text{mm}$