

# 吸盘 真空吸盘 吉玛泰克

产品名称	吸盘 真空吸盘 吉玛泰克
公司名称	吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市古里镇通华路1号2幢
联系电话	15995926117 15995926117

## 产品详情

吸盘/硅氧烷

VG.BC40S 硅氧烷多波纹管吸盘

? 适用于处理装有易碎品的袋子和装有液体和冷冻食品的袋子

? 坚固的波纹管，柔软灵活的唇口和特殊的高流量配件

? 带 4.5 波纹管的版本

? 它们能补偿真空度差异

技术数据

材料 SIL 40

在不同真空度下与表面垂直的提升力 [N] SIL 40 ( 14.4 ) -60 kPa ( 15.3 )

体积 14cm<sup>3</sup>

zui小曲线半径22mm

zui大垂直移动距离20mm

吸盘质量10g

## 真空泵 / EJ-BA

### EJ-BA-MEDIUMX2

- ? 非常适合分散应用
- ? 吸气流速和压缩空气消耗量之间的比率高
- ? 可以集成在夹持点附近，电磁吸盘，质量轻
- ? G3/8" 真空端口
- ? 辅助真空端口，用于 G1/8" 系统的可能吹扫或监控
- ? 提供双级和三级 EJ-MEDIUM 盒（EJ-LP、EJ-HF 和 EJ-HV）

## 应用示例

### 典型应用

- ? 搬运密封件，如玻璃和金属部件 (EJ-HV)
- ? 包装（装箱机、纸箱包装机）（EJ-HF、EJ-LP）
- ? 塑料（模塑）
- ? 自动、

## 真空泵 / EJ-LINE

### EJ-LINE-MEDIUM

- ? 可以集成在夹持点附近，吸盘，质量轻
- ? 可夹式串联设计优化整体尺寸
- ? 吸气流速没有降低
- ? 灵活，能够使用串联或弯式接头
- ? 响应时间快，能源效率高

? G1/4" 真空端口

? 提供双级 EJ-MEDIUM 盒 (EJ-LP, 真空吸盘, EJ-HF, EJ-HV)

有关不同压力下的吸气流速和空气消耗量的技术规格, 请参阅双级和三级版本的 EJ-MEDIUM 盒筒的技术数据表

#### 典型应用

? 塑料成型自动化设备

? 金属片或金属板搬运 (激光切割、弯曲和冲孔机器)

? 拾取和放置 (贴标机)

吸盘-真空吸盘-吉玛泰克(诚信商家)由吉玛泰克自动化工程(常熟)有限公司提供。吉玛泰克自动化工程(常熟)有限公司拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!