

PH ORP前置放大器

产品名称	PH ORP前置放大器
公司名称	成都浩驰仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府路666号金府SOHO1栋26楼26号
联系电话	86-02861669316 18980874109

产品详情

signet 2750和2760 ph/orp传感变送电路和前置放大器，以dryloc连接器为特色，提供多种功能以适合各种设备的应用，2760是一种前置放大器，它允许多种ph/orp电极和大多数signet的仪表一起工作，为带其他厂商的仪表，它也能用普通的连接器，前置放大器的信号没有要求。2750产生的前置放大器的信号和2760相同，但装置有两种不同的信号输出：一是两线制的4-20ma回路输出；二是数字（s3l）输出。它们允许较长的电缆长度，并能和signet8900多功能控制器连接。2750能提供ph/orp电极类型自动识别功能，它也可选择easycal功能，允许简易的键盘校验，并有led显示的反馈。

dryloc?电极连接器，不仅为浸入式安装提供了快速的、牢固的配置，并且可用于在线安装，nem4 4x/rp65密封接线盒是2750在线型的一体化部件，并且也可做为2750的附件应用。技术数据

工作范围：ph：0-14 光隔离 温度：-25 ——120 orp：-2000—2000mv 光隔离

显示：模拟：可倒向的刻度盘：0-14ph或±1000mv 数字：带背光的lcd，2*16字符

电源设备：12-24v，ac或dc，可调节的50-60hz，10w max 电流输出：4-20ma

无隔离，有源的，内供电电源 回路阻抗：350 max @ 12v 950 max @ 24v 电缆类型：

两芯双绞线屏蔽电缆(22 awg). 标准论证：ce ul 制造符合iso9001：2000质量 iso14001：2004环境管理标准

选型：旧产品代码 编码 替代产品ph(npt) 编码 替代产品ph(iso) 编码 3-2714 198 844 300 3-2724-10 159 001

547 3-2724-11 159 001 548 3-2714-hf 198 844 305 3-2726-hf-10 159 001 551 3-2726-hf-11 159 001 552 3-2716 198 844

302 3-2726-10 159 001 555 3-2726-11 159 001 556 3-2716-di 198 844 306 3-2726-lc-10 159 001 559 3-2726-lc-11 159

001 560 3-2715 198 844 301 3-2725-60 159 001 561 3-2725-61 159 001 562 3-2717 198 844 303 3-2725-60 159 001 561

3-2725-61 159 001 562 安装形式 旧产品 编码 替代产品 编码 描述 浸没式安装 3-2720 198864602 3-2760-1

159000939 前置放大器, npt 3-2720-2 198864603 3-2760-2 159000940 前置放大器, iso 在线式安装 3-2720

198864602 3-2760-11 159001367 在线式前置放大器, npt 3-2720-2 198864603 3-2760-21 159001368

在线式前置放大器, iso