

重庆奉节医用电动平移气密门生产安装一站式服务

产品名称	重庆奉节医用电动平移气密门生产安装一站式服务
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

重庆奉节医用电动平移气密门生产安装一站式服务 功用是铅门的一种功用，分DR射铅门的主要资料就是以铅为主。铅门的手动开门采用转轴式、上下轴中各置放有轴承，铅门承载力射铅门门体外表采用的是抗指纹不锈钢板。方钢焊接，并用氩弧焊焊接。辐射铅门的外部润滑且美观，分g射铅门手动开门翻开便当、其构造结实，外形又美观大方。门门的设计及动作过程，X射线铅门的构造检验岗位X射线铅门为对开电动推拉门，采用进口电机，由门板、行走机构、限位装，以及缓冲器组成，铅门的内框均选用钢质骨架构造，门扇装于外坡外侧的轨道上。根据导轮与滑轨相对部位的凹槽以及活动门底部的凹槽与小圆筒的配合，当主活动门框关闭并移动到凹槽时，门扇附的橡胶条，侧面和底部的扁橡胶板由门扇的重量，与门框和路面相贴合，保证了铅门的密封性，整体配置合理安全。采用上轨道悬挂门扇、下导向运转方式。电动射线防护门上有配套的门机连锁、工作指示灯、电离辐射标志牌等安安装。

如何安装射线防护门（医用防辐射门）？1、门洞修正，检测门洞上中下开后尺寸、门洞墙体厚度上中下三个位置的偏差，根据门框类型确定门的门框的安装位置，在墙体内打入固定用膨胀螺丝；2、打开门框包装，检查表面质量，尺寸是否与门洞一致，采用配套螺栓组装射线防辐射门门框。3、把做好的射线防护门门框放入门洞内，采用红外水平仪，使射线防护门门框与墙体垂直，三边在一个平面。

4、用电焊通过钢筋将膨胀螺丝与门框后面补强固定为一体，对射线防护门的进行固定，必须安装牢固。

5、安装门扇，调整门扇四周缝隙，门上、左、右缝隙控制在4mm内，门扇下口控制在8mm内，且门框与门扇搭接需要设计合理避免4mm缝隙漏射线，然后锁位使门扇和门框之间的位置达到均匀一致。6、射线防护门的距离墙面的缝隙用铅板弥补重合防止漏线，安装完毕检查所有安装的射线防护门开关是否灵活畅通。重庆满城顺科技有限公司采用现代化的管理理念，坚持以质量求生存，以诚信求发展，逐步登上化的竞争平台。我们还要坚持“服务客户，造福员工，协同发展，奉献社会”的经营理念，不断丰富“科技为先，品质为本，追求，诚信未来”的企业文化内涵，积极参与市场竞争，靠诚信广交朋友，靠服务增进感情，真诚为客户创造价值，为广大客户提供可靠的产品和全心全意的服务。