

# 远红外按摩抱枕

产品名称	远红外按摩抱枕
公司名称	深圳信达康电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井松福大道马安山蓝天科技园A2栋3楼
联系电话	86-075523322191 13430604001

## 产品详情

最新款车家两用按摩抱枕，热销日本，品质保证！ 品名：车家两用按摩靠垫  
型号：bk703

产品介绍 本产品的独创设计，四个发热按摩头能产生既有揉又有捏的按摩效果，能够深入地按摩疲劳的肌肉组织，舒经活血，缓解酸痛，放松心情，让您更全面、更舒适的享受按摩的乐趣。  
时尚的抱枕设计,美观大方，红外加热功能，按摩更加舒适 四颗高频率按摩球，防真人按摩超舒服  
一键式轻触开关，操作更方便 柔软毛绒的外套。 双面披风设计，适合不同的季节  
dc12v电源、车家两用、达到不同的生活乐趣 15分钟自动断电设计。 与同类产品相比 近日来  
按摩器市场出现了一股“低价炒作风”，以偷工减料降低成本，把材料品质一降再降，致消费者的健康和  
安全不顾！而我们一直以来秉承自己的观点只做高品质按摩器。  
电机对比：采用高品质纯铜电机，符合ce rohs ccc国际国内标准。  
按摩球：按摩球采用原生材料abs材质。  
外表：精致的缝纫技术，外表采用高档绒布面料及按摩头部分采用耐磨透气网格布。  
电源：3c认证安全插头，ul、ce认证的标准电源线。  
海绵：环保记忆海绵，经久耐用长时间不变形。 规格包装参数：  
输入电压：ac100-240v 50/60hz 功率：30w  
产品尺寸：长：35cm宽：33cm高：14.5cm 彩盒尺寸：36\*34\*15cm 外箱尺寸：79.5\*37\*37cm  
装箱数量：5台/箱 箱毛/净重：13kg /12kg 使用说明： 在车上使用时，先将汽车点烟器与按摩  
枕相连接，再将点烟器插入汽车点烟孔中（如果是在家里或办公室使用时，先把电源线与电源适配器  
，按摩枕连接好，再将电源适配器直接插到电源上），第一次触动右侧面的开关，开始帮你按摩；  
第二次触动右侧面的开关，开始帮你按摩，同时打开红外加热理疗功能；  
第三次触动右侧面的开关，关闭所有功能； 当长时间不使用时，请拔下电源；