

HandiLaz Mini手持式尘埃粒子计数器

产品名称	HandiLaz Mini手持式尘埃粒子计数器
公司名称	思创展科技（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区百强大道10号天龙华鹤大厦B座2012室
联系电话	86-01063897886 18610591892

产品详情

制药工艺验证实施手册指定品牌

产品简介：

美国pms handlaz mini手持式尘埃粒子计数器是一款三通道粒子计数器，其采样流量为1.0cfm(2.83l/min)，可同时测量0.3 μ m 0.5 μ m和5.0 μ m三个粒径通道，该仪器测试精准，使用简单。

技术参数：

--	--

粒径通道	0.3 0.5 5.0 μm
流量	0.1cfm
激光源	激光二极管
标准粒子	nist可追踪粒子
最高浓度	>2,000,000/ft ³
零点计数	<1每5分钟（符合jis标准）<>
计数效率	50% \pm 20% @ 0.3 μm (第一通道符合jis标准)
样本输出过滤	无
通讯模式	rs=232或rs-485 ; rj11接头 ; rs-485仅通过串级连接
通信协议	9600bps 波特率
用户界面和显示	键盘、液晶显示、4线20字母
数据显示模式	粒子记数、粒子记数/立方米、粒子记数/立方英尺
采样模式	单次、重复、连续、运算、iso(0.5和5.0 μm 运算)
iso认证	iso 5-8 @ 0.5 μm 和5.0 μm
内载软件主要功能	热键、自动启动、样本、显示、上行、打印、清除、报警

标准报告（可自选外接打印机）	单一、重复、或连续采样模式，加上运算或iso模式
错误提示信息（实时）	浓度过高、超过警报极限设置、激光功率、电池电量过低、打印机缓冲器、流量
外部软件	下载csv文件
数据存储量：	高达10,000套样本参数；运算占用2格空间
数据安全	不可编辑存储的数据；不可删除单独记录
外表面材料	abs（塑胶树脂）
适用的清洗材料	甲醇或中性洗涤剂
尺寸（w×h×d）	4.3×7.6×2.7in(11×20×7cm)
重量	1.5 lb(0.68kg),不含电池
电源	电源适配器：100-240vac，50/60hz
电池	4节标准可充电镍氢电池（1.vdc 2100ma）
电池供电时间	3小时
电池充电方式	外接充电器
工作温度	10-35

工作湿度	0-85%，非冷凝
标准配件	等速度采样探头，电源适配器和电源线、零点过滤器、操作手册、4节aa镍氢充电电池、电脑电缆线、基座、csv数据下载软件
选购配件	外接打印机、打印纸、携带包、三脚架