

# 恒温试验箱,高低温试验箱

产品名称	恒温试验箱,高低温试验箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	68514.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

### 恒温试验箱,高低温试验箱

创新是现代企业成功的关键。公司能够适应消费者需求的变化，在新产品上进行着不懈的努力。自己独特的方式秉承着严谨、团结、协作的企业精神，以自己优良、和真诚的售后，不断满足广大科研开发域辛勤耕耘者的需求。

### 恒温试验箱,高低温试验箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,恒温试验箱,高低温试验箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

采用微电脑智能系统，无需繁复操作，只需简单设置温度即可，对操作人员无任何特殊要求。

1. 本公司出售的所有产品保修一年，终身维护，保修期内免费维修（人为因素、不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。
2. 用户可以通过售后关问题，并得到明确的解决方案。
3. 在接到报修通知后，如果不能解决的问题，售后售后人员会赶到现场并解决问题。
4. 用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上售后售后。

恒温试验箱,高低温试验箱更多型号产品规格参数：

FYL-YS-100L	100升	立式单门	4-38	120W	480 × 470 × 843mm
FYL-YS-138L	138升	立式单门	4-38	120W	540 × 543 × 830mm
FYL-YS-150L	150升	立式单门	2-48	160W	595 × 570 × 865mm
FYL-YS-280L	280升	立式单门	2-48	160W	595 × 570 × 1445mm
FYL-YS-430L	430升	立式单门	2-48	160W	595 × 680 × 1805mm
FYL-YS-230L	230升	立式单门	2-48	160W	595 × 590 × 1215mm
FYL-YS-310L	310升	立式单门	2-48	160W	595 × 695 × 1315mm
FYL-YS-828L	828升	立式双门	2-48	360W	1267 × 680 × 1818mm
FYL-YS-1028L	1028升	立式双门	2-48	360W	1607 × 680 × 2104mm
FYL-YS-151L	151升	立式单门	0-100	120W	595 × 565 × 860mm
FYL-YS-281L	281升	立式单门	0-100	160W	595 × 565 × 1440mm
FYL-YS-431L	431升	立式单门	0-100	200W	595 × 675 × 1795mm

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

\*：帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*24

- 1、使用前检查电源，要有良好地线。
- 2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。
- 3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。
- 4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。
- 5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。
- 6、切勿抖动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。
- 7、检修时应切断电源。恒温试

试验箱,高低温试验箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

恒温试验箱,高低温试验箱特点采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。超大容量，人性化设计的储物架，平面分类便捷取放物品；恒温试验箱,高低温试验箱

勤发发