

# 手动旋转装置 许昌旋转装置 常熟吉玛泰克自动化

产品名称	手动旋转装置 许昌旋转装置 常熟吉玛泰克自动化
公司名称	吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市古里镇通华路1号2幢
联系电话	15995926117 15995926117

## 产品详情

吸盘/硅氧烷 FDA

VG.BPG41FSI 符合 FDA 标准的硅氧烷多波纹管吸盘

? 适用于处理固体和液体的袋子、口袋和软包装

? 带 1.5 波纹管的版本

? 吸盘采用符合 FDA 标准的硅氧烷

? 适用于处理未包装的食品，例如果仁糖或具有多孔和不平整表面的饼干

? 加强波纹管，抓持稳定性更高

? 吸盘的唇口设计zui大限度地提高抓持力，即使在褶皱处也能完美粘合，小型旋转装置，而不会损坏抓持表面

吸盘/硅氧烷

VG.BC40S 硅氧烷多波纹管吸盘

? 适用于处理装有易碎品的袋子和装有液体和冷冻食品的袋子

? 坚固的波纹管，许昌旋转装置，柔软灵活的唇口和特殊的高流量配件

? 带 4.5 波纹管的版本

? 它们能补偿真空度差异

技术数据

材料 SIL 40

在不同真空度下与表面垂直的提升力 [N] SIL 40 ( 14.4 ) -60 kPa ( 15.3 )

体积 14cm<sup>3</sup>

zui小曲线半径22mm

zui大垂直移动距离20mm

吸盘质量10g

真空泵 / EJ-BLOWOFF

EJ-BLOWOFF-MEDIUM-HF-2

? 适用于多尘环境

? 可调整式吹扫，可快速释放和清洁 EJ 盒

? 吹扫罐容量 10 cm<sup>3</sup>

? 提供 Gimatic 的集成真空开关，预设置（ -30、 -50 和 -70 千帕），提供 PNP 和 NPN 版本

? 无需额外阀门，因为只有一个 3/2 阀门控制真空泵和吹气功能

? 集成消音qi

? 阳极氧化铝歧管

? 提供一个双级 EJ-MEDIUM 滤芯 (EJ-HF)，吸入流量高，能耗低

典型应用

? 食品和制药行业的包装机

? 搬运化妆品

? 拾取多孔物品（纸板、木板）

手动旋转装置-许昌旋转装置-常熟吉玛泰克自动化(查看)由吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司提供。吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司在气动工具这一领域倾注了诸多的热忱和热情，吉玛泰克一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴琦。