

面料多功能整理剂MCH-8086

产品名称	面料多功能整理剂MCH-8086
公司名称	无锡宜澄化学有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡宜兴经济开发区永安路18-1号
联系电话	86-051087822060 13861490020

产品详情

多功能整理剂mch-8086

【产品简介】

本品是一种线性多元共聚嵌段改性的有机硅柔软剂，它拥有全新的分子结构，在分子的主链上规整地嵌入了硅氧烷、聚醚、氨基化合物共改性多种有机链段，从而赋予其较一般的硅油更佳优异的效果和更高的性价比，彻底改变了传统氨基硅油的特性，同时有效地解决了传统氨基硅油普遍存在的问题。

【主要成分】硅氧烷、聚醚、氨基化合物共改性

【产品性状】 外 观：无色至浅黄色粘稠液体

离子性：弱阳离子 溶解性：易溶于水
ph值：5~7 【产品特点】

- 多功能整理剂mch-8086在织物上比一般传统有机硅柔软剂有更多优点，同时能改进织物的后整理工艺：
- 1、不会影响经含氟易去污处理织物的易去污效果；
 - 2、提供优越之柔软，爽滑及耐洗之手感；
 - 3、具有一定的亲水性，在通常使用条件下对白度影响小，并对有色织物的色光、色牢度无负面影响；
 - 4、适合棉、涤纶及混纺织物，特别是珊瑚绒、不倒绒等的平滑柔软整理；
 - 5，与水任意比混溶，极易开稀，耐高剪切，不破乳，不漂油、不粘辊；
 - 6，配制成工作后请尽快使用，低浓度时水中的杂质会影响工作液的使用效果，整理效果随配方和用量

水平而定。

【使用方法】

稀释方法：建议稀释比例按硅油：水=1:9左右化料。先将本品加入到清洁的容器中，再放少量水，然后开搅拌器，边搅拌边将一半的水慢慢倒入化料釜中，搅拌器运转20分钟，然后加入剩余计量的水到所需要的含量，搅拌10分钟左右，可得到带蓝光透明至半透明乳液，停止搅拌，过滤出料。

注意：开稀时，水不要一次性加入，要有一个自乳化过程，才能得到合格的产品。请严格按照开稀方法开稀。

浸轧法：多功能整理剂mch-8086稀释微乳液10-30 g/l

浸渍法：多功能整理剂mch-8086稀释微乳液1-3%（o.w.f.）

【包装与贮存】

125kg /桶，置于阴凉干燥处，密封保存；保质期6个月。