

# 防爆大气采样器FCC-1500D

产品名称	防爆大气采样器FCC-1500D
公司名称	成都浩驰仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府路666号金府SOHO1栋26楼26号
联系电话	86-02861669316 18980874109

## 产品详情

防爆大气采样器

型号：fcc-1500d

仪器资料：

fcc-1500d防爆大气采样器广泛应用于环境卫生监测、职业卫生监测、室内环境、科研等采集有毒物质样品的新型仪器。该仪器采用最新微电脑芯片控制技术，内置高能镉镍充电电池，连续运转时间一次性充电可达24小时、操作简易、记时精度高、坚固耐用、交直流兼容，选时方便快捷，倒计时1~99小时59分范围任意选择，停机时自动关断电源。是目前国内同类仪器中较为理想的采样器。

fcc-1500d防爆大气采样器机壳采用了高强度as、abs彩色工程塑料，并作了防潮、防尘、防静电等的特殊处理。颜色分四种棕色、灰色、绿色、兰色供选购，永不褪色。

技术参数

采样流量范围(可选)：0.1~1.5l/min、0.1~3l/min

流量误差：  $\pm 5\%$

定时误差：  $\pm 1\%$

最大负压： 35000pa

充电电流：300ma(标准型)

电源：10vdc、220v50hzac

工作温度： - 25 ~ 45

噪声： 55db

相对湿度： 85%

体积：100 × 50 × 110mm

## 操作

1、采样：按压微电脑“确认/取消”键，显示屏出现“0:00”，再按“分”选择所需的时间，此键最大时间为59分，若59分不够，再按压“小时”键，此键最大时间为99小时，当时间选择好后再按压“确认/取消”键即开机采样。采样泵工作的同时电脑进入倒计时状态，当电脑显示“0:00”时主机受电脑程序控制自动切断电源。

若要重新设定或提前关机，只要按“确认/取消”键，则进入重新设定或关机。显示屏显示“0:00”。

2、充电：将交流电源线分别插入仪器220v交流输入端与市电，仪器处于关机状态，一次充足电约需14～16小时(标准充电时间)。每次充足电可连续工作或累计工作20小时左右。

注意事项：长时间放置应在通风干燥处。若3个月以上不用应进行补充电，以确保高能镉镍电池的使用寿命。

仪器在搬运、携带等过程中应防其它东西碰压微电脑的3只按键，以免误动作开机。