

钢绞线拉力试验机 光谱仪选天津联创蔚莱 钢绞线万能拉力试验机

产品名称	钢绞线拉力试验机 光谱仪选天津联创蔚莱 钢绞线万能拉力试验机
公司名称	天津市联创蔚莱科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区怒江道8号310室
联系电话	18602228772

产品详情

天津市联创蔚莱科技发展有限公司，坐落于陈塘国家自主创新区。主要产品有试验机、弹簧试验机、液压试验机、光谱仪、长度测量仪、金相设备、金相切割机、硬度计、布氏硬度计、洛氏硬度计等。通过创新的合作共赢模式，汇聚了国内外理化仪器的生产企业。

松开夹具，钢绞线wanneng拉力试验机，取出试样，按下“复位”按钮不松开，冲头部分左移恢复原位，这样就完成一次标距打点工作。如需再次打点，钢绞线拉力试验机多少钱，重复上述步骤即可。

主要配置：

- 1、主机 1台
- 2、打点针 2根
- 3、高度快 1件

天津市联创蔚莱科技发展有限公司主要产品有试验机、弹簧试验机、液压试验机、硬度计、布氏硬度计、洛氏硬度计、里氏硬度计、显微硬度计、金相抛光机、金相镶嵌机、直读光谱仪等，公司设有理化试验仪器展示体验中心，钢绞线拉力试验机，欢迎广大客户朋友来电咨询。

界面明了、设置方便、操作简单、功能较全；

三重保护：传感器过载保护、光电限位保护、机械限位保护；

喷塑钣金、外形美观；

天津市联创蔚莱科技发展有限公司主要产品有试验机、弹簧试验机、液压试验机、硬度计、布氏硬度计、洛氏硬度计、里氏硬度计、显微硬度计、金相抛光机、金相镶嵌机、直读光谱仪等，公司设有理化试验仪器展示体验中心，欢迎广大客户朋友来电咨询。

控制参数

1.力控速率调节范围：0.005 ~ 5%FS/s

2.力控速率控制精度：

速率 < 0.05%FS/s时，为设定值的 ± 2%以内，

速率 0.05%FS/s时，为设定值的 ± 0.5%以内；

3.变形速率调节范围：0.005 ~ 5%FS/s

4.变形速率控制精度：

速率 < 0.05%FS/s时，为设定值的 ± 2%以内，

速率 0.05%FS/s时，钢绞线拉力试验机销售，为设定值的 ± 0.5%以内；

5.位移速率调节范围：0.001 ~ 500mm/min

6.位移速率控制精度：

速率 < 0.5mm/min时，为设定值的 ± 1%以内，

速率 0.5mm/min时，为设定值的 ± 0.2%以内。

钢绞线拉力试验机-光谱仪选天津联创蔚莱-钢绞线wanneng拉力试验机由天津市联创蔚莱科技发展有限公司提供。“手持光谱仪，直读光谱仪，进口光谱仪，国产光谱仪”选择天津市联创蔚莱科技发展有限公司，公司位于：天津市河西区怒江道8号310室，多年来，天津联创蔚莱坚持为客户提供好的服务，联系人：曾总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。天津联创蔚莱期待成为您的长期合作伙伴！