

营口机器人抓手 苏州吉玛泰克 机器人抓手切换方法

产品名称	营口机器人抓手 苏州吉玛泰克 机器人抓手切换方法
公司名称	吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市古里镇通华路1号2幢
联系电话	15995926117 15995926117

产品详情

KIT-TM-J

配有内置式电容器盒的平行四边形电动抓持器。

抓持器可在全系列的 Techman Robot 协作机器人（TM5、TM12 和 TM14 系列）上安装。利用内置的电容器盒，可直接连接到机器人腕部。用户可将其自有的实际抓持手指安装到现有的夹爪上。

该抓持器适合短时打开和关闭的长行程，抓持力恒定，而不管定制抓持手指的长度。

如安装了 Gimatic 开发的软件插件，用户便可利用单一配置会话来对装置和待抓持部件列表进行配置，并且能够使用通用的抓持/释放指令，机器人抓手的应用，无需考虑内部/外部抓持配置。向机器人施加的负载，以及抓持点的坐标，机器人电动抓手，均能够自动更新。该插件还允许在相同机器人处理程序内同时管理多个 Gimatic 套件。

吸盘/聚氨酯

VG.LBO40X90P 聚氨酯波纹管吸盘

? 可用于窄长物体，例如瓶子、金属板管和长方形包装零食

? 可选 50 肖氏硬度绿色或 30/60 肖氏硬度绿色/黄色

? 30/60 肖氏硬度版本也是用于液体自立袋的理想选择。灵活的增强型宽边沿，可适应凹凸不平表面

? 强化内插层，机器人抓手切换方法，确保高稳定性

技术特征

材料 颜色 聚氨酯 PU，营口机器人抓手，30/60 肖氏硬度 黄色 / 绿色 聚氨酯 PU，60 肖氏硬度 绿色

硬度

30/60 Shore

50 Shore

温度范围

+10 ÷ +45 ° C

+10 ÷ +45 ° C

真空泵 / EJ-BSVLG

EJ-BSVLG-LARGE-ISO

? 非常适合集中或分散应用

? 吸气流速和压缩空气消耗量之间比率出色

? 可提供开/关真空阀、吹气和集成式手动超控

? 准备安装用的 POM 歧管 ISO 15407-1 (18 毫米) 阀门类型 2x 3/2 常闭或 5/3 带闭中心

? 提供双级和三级 EJ-LARGE 盒 (EJ-HF 和 EJ-HV)

? 额外真空端口可用于安装真空开关

? 在线设计，实现更出色的耐尘性能

? 可按顺序安装

典型应用

? 盒子包装和纸箱机

? 用于需要集成控制系统且要降低重量、尺寸紧凑的应用（电子行业）

? 处理沉重和多孔表面物体

营口机器人抓手-苏州吉玛泰克-机器人抓手切换方法由吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司提供。吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司在气动工具这一领域倾注了诸多的热忱和热情，吉玛泰克一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴琦。