

2016手持式激光粒子

产品名称	2016手持式激光粒子
公司名称	北京吉姆多利科技发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区小营路10号阳明广场3号楼2C室
联系电话	86-01013466617-820 13466617820

产品详情

lighthouse2016手持式激光粒子/尘埃粒子计数器

经济型设计和轻巧外观,莱特浩斯手持式系列微粒计数器在手持式微粒计数器地市场具备至高的优势

6通道的同步微粒计数,莱特浩斯手持式微粒计数器通过其3.8英寸(9.65厘米)的触摸屏显示累积和单体微粒计数数据以及温湿度数据.可拆卸式电池延长了仪器的使用时间.应用莱特浩斯转换软件轻松进行数据下载.

手持式微粒计数器的使用相当于一台可移动式微粒监测器或成为较大的设备监测管理系统的一部分.

莱特浩斯在设计和制造上是值得你信赖和拥有的.

特征	优点
0.2微米感应度 0.1立方英尺/分钟(2.83升/分钟)流速 6道微粒同步可视监测 动态范围0.2到25微米 符合jis标准 3.8英寸(9.25厘米)触摸显示屏界面 可拆卸可充电式锂电池 大容量数据存储功能(3000个采样) 浓度-4000000/立方英尺 包含文字数字标签温湿度探针 规范化计数数据报告,;fs-209e,iso-14644-1或ec gmp 显示界面缩放功能 内置式预警 人性化设计 轻巧外观 计算机轻松数据下载	两年质量保修 用户 外置充电可拆卸式电 6道小型多路微粒计数

技术资料	
粒径范围	0.2-2.0 微米
通道大小	0.2,0.3,0.5,0.7,1.0,2.0 微米
计数效能	50%@0.2微米;100%微粒>0.3微米(每jis)
流速	0.1立方英尺/分钟(2.83 升/分钟)
激光源	激光二级管
零计数度	<1计数/5分钟(每jis)
校准	nist 跟踪
计数模式	自动, 手动, 蜂鸣, 浓度, 累积/独立
数据存储	3000组样本记录, 循环缓存(包括微粒和环境状态数据,外加区域)
通信模式	rs-232 由经 rj-45 to 计算机 or 打印机
软件支持	lms xchange, lms express, lms express rt and lms express rt+, lms net

环境测量传感器	温湿度探头：32 - 122华氏度（0 - 50摄氏度）±1华氏度（0.5摄
浓度限制	4000,000个/立方英尺@5%重叠损失
触摸显示屏	3.8英寸（9.65厘米），单色，320 × 240
报告	fs-209e, iso-14644-1 & ec gmp
报警	内置式,可调整警报蜂鸣,计数、低电量、传感器故障报警
样本输入	等动态样本探头
样本输出	内置式高效过滤器(>99.997%@0.3微米)
真空源	内置真空泵,自动流速控制
外壳	高耐压性,注模塑料
电源	100-240伏,50-60 赫兹
电池	可拆卸可充电锂电池
尺寸	8.75英寸(长) × 5英寸(宽) × 2.5英寸(高) [22.23 x 12.7 x 6.35 cm]
重量	2.2 磅(1千克)
????	
操作	温度50 ° f到104 ° f(10 ° c 到 4 0 ° c) / 湿度20%到95%无凝结

存储	温度14 ° f到122 ° f(-10 ° c 到50 ° c) / 湿度98%无凝结
??	
随机配件	cd操作手册, 可拆卸电池, 等动态样品探头 (直接式), 净化头, 电源稳压器, 电源线, lms xchange 数据传输软件。
可选配	便携式外包厢, 等动态样品探头 (带6英尺管道以延伸等动态样品探头), 可充电式锂电池. 外置式电池充电 瓦/交流电 和 电源适配器, 热软件, lmsexpress rt 软件, lms express rt+ 软件, 微型 多路逐点微粒计