

3013手持式激光粒子

产品名称	3013手持式激光粒子
公司名称	北京吉姆多利科技发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区小营路10号阳明广场3号楼2C室
联系电话	86-01013466617-820 13466617820

产品详情

lighthouse3013手持式激光粒子/尘埃粒子计数器

手持式3013微粒计数器 人机工程学设计和轻巧外观，便携式微粒计数器3013是莱特浩斯最新产品，满足了对于更轻巧微粒计数器的需求。3通道同时微粒计数，3013的2.7英寸（6.8厘米），128 640led的屏幕可以同时显示累计的和单独的粒子计数数据。充电电池可以持续工作8小时以上。应用莱特浩斯数据转换软件lms xchange经由usb接口，数据轻松下载。

微粒计数器3013准确可靠的监督粒子位置，即使是危险的双手操作也难以达到的区域。

莱特浩斯在设计和制造上是值得你信赖和拥有的。

特征	优点	应用
· 0.3-10微米感应度	· 2年的保修期	· iso洁

<ul style="list-style-type: none"> · 0.1立方英尺 / 分钟 (2.83升 / 分钟) 流速 · 3种微粒同时观看 · 达到jis b 9921和iso21501-4 标准 · 内部倾斜 · 实时数据显示 · 128 64oled屏幕 · 可拆卸充电锂电池 · 1000组样本数据储存 · 100个区域标识 · 显示语言有英语 法语 德语 意大利语 西班牙语 · 符合iso 21501-4 50%计数标准 · usb接口 · 装置容易连接 · 屏幕数据缓冲观看 · 内置警报器 · 容易逐一抽样 · 轻巧—只有1.5磅 · 简单容易处理 	<ul style="list-style-type: none"> · 用户友好界面 · 国际服务支持 · 用户低成本 	<ul style="list-style-type: none"> · 过滤 · 室内 · 寻找 · 认证 · 质量 · 手提
--	---	--

技术资料	
粒径范围	0.3-10微米
通道大小	标准：0.3，0.5，5.0微米 备选：（订单中规定）0.3，0.5，0.7，1.0，2.5

计数效能	50%@0.3微米，100%微粒 > 0.45微米（每jis b 9
流速	0.1立方英尺 / 分钟（2.83升 / 分钟）
激光源	激光二级管
零计数度	<1计数/5分钟(每jis)
校准	nist 跟踪 符合iso 21501-4
计数模式	自动 蜂鸣 浓度
数据存储	3000组样本记录，循环缓存(包括微粒和环境
通信模式	usb打印接口
软件支持	lms xchange;lms express
浓度限制	4000000粒 / 立方英尺@5%重叠损失
浓度限制	500,000个/立方英尺@5%重叠损失
报告	fs-209e, iso-14644-1 & ec gmp
报警	内置式,可调整警报蜂鸣,计数、低电量、传感
显示语言	英语 法语 德语 意大利语 西班牙语

外壳	模塑的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯
真空源	内置双层振动膜泵
电池寿命	8小时持续工作
充电时间	2小时
电池	内置锂电池
尺寸	4.2英寸(长) × 6.5英寸(宽) × 1.9英寸(高) [10.
重量	1.5磅 (0.68千克)
????	
操作	温度50 ° f到104 ° f(10 ° c到40 ° c);湿度20%-95
存储	温度14 ° f到122 ° f(-10 ° c到50 ° c);湿度98%无
??	
随机配件	lms xchange数据传输软件 cd操作手册 usb连接电缆 ac插头 净化过滤器
备选项	lms express软件 印刷操作手册 防盗系统