

实验室管式电阻炉使用方法,管式电阻炉型号

产品名称	实验室管式电阻炉使用方法,管式电阻炉型号
公司名称	鹤壁市先烽仪器仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:先烽
公司地址	河南鹤壁
联系电话	0392-3206887 13603922896

产品详情

管式电阻炉用途概述：

本系列电阻炉系周期作业式、供实验室、工矿企业、科研单位、院校作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时

加热用，高温炉还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。

管式电阻炉产品特点：

- 1、外壳采用冷轧钢板制成，表面喷塑工艺处理，炉门采用侧开式结构，启闭灵活。
- 2、中温箱式炉采用封闭型炉膛，以电热合金丝为加热元件制成螺旋形后，盘绕于炉膛四壁之中，加热时炉温均匀延长了使用寿命。
- 3、高温管式电阻炉采用高温燃烧管，以硅碳棒作为加热元件在炉膛外套内安装。
- 4、高温箱式电阻炉以硅碳棒为加热元件，直接在炉膛内安装，热利用率高。
- 5、本系列电阻炉保温材料选用轻质泡沫保温砖以及硅酸铝纤维棉，使其蓄热量和导热系数减少致使炉膛蓄热量大升温时间缩短，表面温升高，空炉损耗率小，耗电量也大大降低。
- 6、控制器分为：指针型、智能型、微电脑多波段控温型。

管式电阻炉主要技术参数：

型号 额定功率 额定温度 额定电压 相数 工作室尺寸 外形尺寸 净重 毛重

sx2-8-16 8 1600 380 三 300x150x120 880x560x880 240 240

srjx-4-13 4 1300 220 单 250 250*150*100 695*545*540

srjx-8-13 8 1300 380 三相 350 500*200*180 865*630*670