

# 陶瓷生胚密度计

产品名称	陶瓷生胚密度计
公司名称	厦门雄发仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市同安区瑶江里162号6楼
联系电话	0592-5187269 18759278268

## 产品详情

陶瓷生胚密度计,陶瓷密度计价格,陶瓷密度使用方法,陶瓷密度计维修

陶瓷密度计,陶瓷密度计厂家,陶瓷密度计价格

陶瓷密度计,陶瓷比重计 陶瓷比重测试仪 陶瓷密度天平 陶瓷比重仪 精密陶瓷密度计 特种陶瓷密度仪 碳化硅密度计 氧化铝密度仪 二氧化硅密度计 氧化铝陶瓷密度计 氮化硅陶瓷比重计 碳化硅陶瓷密度计 石灰石比重计 氧化锆密度仪 氯化硅密度计 生医陶瓷密度计 陶瓷零件密度计 陶瓷密度计

氧化铝密度计进口精密陶瓷密度计陶瓷密度计 陶瓷比重计 氧化铝密度计 氧化铝密度分析仪

氧化铝比重计 陶瓷密度计,陶瓷比重计规格参数: 型号: tw-300c tw-600c 称重范围: 0.005g~

300g 0.01g~600g 比重精度: 0.001 g/cm<sup>3</sup> 测量时间: 约10秒

设定: 温度补偿设定、溶液补偿设定、体比重封蜡法密度设定 标准接口: rs-232 程序1: tw-300c/600c陶瓷密度计针对有孔隙吸水性的陶瓷产品,可直接读取体比重(媒介法)、体比重(封蜡法)、视密度、湿密度、视孔隙度、吸水率。

程序2: tw-300c/600c氧化铝密度计针对不吸水的陶瓷产品也可直接读取产品的视密度。

陶瓷密度计,陶瓷比重计测试步骤: 步骤一:放样品于测量台上 w1 步骤二:防水处理后,放样品于测量台上

w2 步骤三:防水处理后,将样本放入水中 w3 相关产品: 粉末冶金生胚密度计tw-300p 液体比重计tw-300g

固液两用密度计tw-300s 橡胶密度计 陶瓷密度计 电线电缆密度计tw-300a 木材密度计 tw-120w 影像仪

粉体密度计tw-300t 黄金检测仪tw-300k 陶瓷密度计tw-300c 粘度计 硬度计 磁性材料密度计tw-300i

粉末振实密度计 tw-01 矿物岩石密度计 tw-300z <http://www.miduji.cn> 康玉林 187-5927-8268 q-q:754-625-297