

胶黏制品环形初粘力测试仪

产品名称	胶黏制品环形初粘力测试仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

胶黏制品环形初粘力测试仪

环形初粘性测试仪是一款专门用于测试各种材料初粘性的设备。它可以有效地测量各种包装材料、胶带、标签等产品的初粘性能。

该测试仪采用环形样品，通过将样品粘贴在测试板上模拟实际使用情况。然后，测试仪将样品的一端固定在测试板上，另一端连接到传感器，以测量样品在受到牵引时的位移和受力情况。

环形初粘性测试仪具有高精度和高可靠性，可以准确地测量各种材料的初粘性。它具有多种测试模式，可以根据不同的测试需求进行选择。同时，该设备还具有自动化和智能化的特点，可以自动计算初粘力和持粘力等参数，并自动生成测试报告。

环形初粘性测试仪的应用范围非常广泛，可以应用于各种材料和产品的初粘性测试。例如，它可以用于评估胶带、标签、贴膏剂和包装材料等产品的粘合性能。此外，该设备还可以用于研究材料的分子结构和化学性质等科学领域。

总之，三泉中石的环形初粘性测试仪是一款高可靠性的测试设备，可以广泛应用于各种材料和产品的初粘性测试。通过该设备的测试，企业可以有效地评估产品的质量和安全性，并进行产品改进和科学研究。

技术参数

测量范围	20N 300N (可选其一)
测量误差	1级
测量速度	300mm/min (试验速度 1-500mm/min 范围可调)
速度误差	小于 $\pm 2\%$ 误差
试样尺寸	180mm(L) \times 25mm(B)
试验板尺寸	25mm \times 72mm \times 3mm(长宽厚)
机器尺寸	310mm \times 400mm \times 560mm (长宽高)
重量	26Kg
环境温度	23 ± 2
相对湿度	高80%，无凝露
工作电源	220V 50Hz

参照标准

FINAT Test Method No. 9:measurement、GB/T31125-2014

产品配置

主机、微型打印机、夹具、试验板

济南三泉中石实验仪器有限公司，是一家自2007年起，专注于实验仪器领域的公司，总部位于中国的山东省济南市。我们秉持和经验，为全球各地的客户提供优质的服务。

我们以出产高质量的实验仪器而闻名，产品种类涵盖了从基础实验设备到高端科研仪器，旨在满足客户的多样化需求。我们注重产品的性能和质量，坚持以的标准来设计和生产，以满足并超越客户的期望。

胶黏制品环形初粘力测试仪

此为广告