

重庆奉节手术室门定制

产品名称	重庆奉节手术室门定制
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

重庆奉节手术室门定制 防辐射门常用于的X光室、DR室、CT室机房，手术室，体检中心，牙科门诊，工业探伤等射线防护。因使用场景不同，防辐射门又分铅防护平开门、推拉门、双开门、子母门。

推拉防辐射门生产结构与组成：

防辐射门，内框架采用的是40*50镀锌钢架材质焊接而成，焊接牢固，不脱落不生锈。

门体内采用防辐射铅板含铅量达99.994%，根据放射设备的参数不同，使用铅的铅当量也不同。铅门体表面采用304#不锈钢板，门体表面色彩可以根据使用场景和环境进行个性化定制，与场景更贴切，感觉更舒适。不锈钢的特点 不锈钢表面光洁，有较高的可塑性、韧性，其机械强度，耐酸、碱性气体、溶液和其他物质的腐蚀，不生锈。能让铅防护双开门门体整体美观大方，牢固耐用。

如何安装射线防护门（医用防辐射门）？1、门洞修正，检测门洞上中下开后尺寸、门洞墙体厚度上中下三个位置的偏差，根据门框类型确定门的门框的安装位置，在墙体内打入固定用膨胀螺丝；

2、打开门框包装，检查表面质量，尺寸是否与门洞一致，采用配套螺栓组装射线防辐射门门框。3、把做好的射线防护门门框放入门洞内，采用红外水平仪，使射线防护门门框与墙体垂直，三边在一个平面

4、用电焊通过钢筋将膨胀螺丝与门框后面补强固定为一体，对射线防护门的进行固定，必须安装牢固。

5、安装门扇，调整门扇四周缝隙，门上、左、右缝隙控制在4mm内，门扇下口控制在8mm内，且门框与门扇搭接需要设计合理避免4mm缝隙漏射线，然后锁位使门扇和门框之间的位置达到均匀一致。6、射线防护门的距离墙面的缝隙用铅板弥补重合防止漏线，安装完毕检查所有安装的射线防护门开关是否灵活畅通。重庆满城顺科技有限公司可根据客户的需求，采用新材料、新技术、新工艺，设计制作高质量、高标准的各类辐射防护产品，包括放疗辐射防护、诊断射线防护、核医学（同位素）辐射防护、介入射线防护、工业射线探伤辐射防护等。可为各机构、工矿企业单位的辐射防护工程进行合理、优化的防护设计和施工，提供性能好、质量优的产品和的服务，承接大型机房辐射防护装修工程。