

海昌海俪恩SHE多功能护理液360ml批发

产品名称	海昌海俪恩SHE多功能护理液360ml批发
公司名称	上海爱镜电子商务有限公司
价格	17.00/副
规格参数	
公司地址	上海市松江区徐塘路88号1幢4层413室
联系电话	13828084818

产品详情

内附送海昌she双联盒一只。

海俪恩s.h.e隐形眼镜多功能护理液采用专业配方，有效呵护镜片清晰洁净。
1，清楚隐形眼镜镜片上的污物、有机物；
2，去除隐形眼镜片上的蛋白质；
3，对大肠杆菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌有杀菌作用；
4，湿润、润滑隐形眼镜镜片；
5，冲洗和储存隐形眼镜；
6，在标示有效期内使用，在开封三个月后丢弃剩余护理液。

产品标准: yzb/国0438-2009 《隐形眼镜多功能护理液》
产品注册号: 国食药械(准)字2009第3220764号

海昌简介

曾几何时，隐形眼镜作为神秘的高科技产品，如美国的第一代f117a隐形战斗机般高深莫测。容不得半粒沙子的眼睛居然能将整片眼镜放进去！所以，1985年当中国第一副隐形眼镜出现在东方之都上海滩的淮海路一家老字号的眼镜店时，出现了万人观叹的空前绝后之场面！

如今，当人们可以随意享受隐形眼镜带来的舒适与方便时，万人惊叹的场面相信永远将不复存在。而作为全球最早的隐形眼镜制造公司之一——美国海昌，这个历史性的场面也见证了在未来的岁月中海昌隐形眼镜的发展。作为第一个将隐形眼镜的产品和技术带入中国，第一个拥有离心浇铸工艺专利，第一个获得美国fda批准使用模压法生产，并在98年率先获得国际ce认证……，海昌有着太多令人惊叹的辉煌！

1996年，来自台湾专业生产、销售视光学产品的金可集团并购了美国海昌，成立了海昌隐形眼镜有限公司，引进了目前国内离心浇铸生产工艺最完善的一条高科技生产线，并继承和发扬了海昌的辉煌。凭借着“树行业典范，创完美视野”之信念，海昌保持了严谨的专业风格，成为了隐形眼镜行业屈指可数的品牌。

面对市场需求日益增长，竞争日趋激烈的隐形眼镜市场，海昌始终坚持专业的产品、专业的服务路线，连市场前沿的销售代表大部分都是来自视光学专业院校的佼佼者！作为严谨的医疗行业模范企业，海昌不断地进行着自我完善，力求将最完美的产品和技术奉献给广大消费者。相继通过的iso9000系列和ce（欧洲质量认证体系）体系的认证，使海昌产品更具国际竞争力。

完美的产品来源于良好的企业形象和企业文化，海昌经过努力奋斗，已将海昌的生产基地发展到具有国际化规模的先进生产线，厂区面积也以发展到10000多平米，从厂房到设备，从管理到员工，都完成了新旧更替。崭新硕大的现代厂房，高科技的生产工艺，严谨的品检程序，高素质的员工，高品质的管理流程，都更加呈现出一个现代企业的风貌！

2012年，海昌斥资500万美元，引进隐形眼镜车削工艺生产线，全新组建新厂新设备，生产更多样化的产品，努力为消费者提供更多选择，更具有了在wto后的中国的竞争实力，但海昌人更明白，“倚天一剑，谁与争锋”只会是梦想，硬件的完善与建设只会增添实力，增加赢得市场的砝码，只有靠更严谨的质量管理系统和不断研发进取的企业精神，才能永立鳌头，中流砥柱！

品牌个性：“舒适源于专业！”这句slogan诠释了海昌的信念。专业一定要严谨，但严谨并非是古板，所以，海昌隐形眼镜将用专业的心去创造时尚完美的产品！why？因为眼睛作为通往心灵的窗户，怎能不拥有信得过的守护神？

海昌隐形眼镜之所以深受大众欢迎，是因为它本身的特点和价钱的实惠型。比如海昌(心动)季抛2片装隐形眼镜,它的特点是每季抛弃，镜片常新。全新离心浇铸工艺制造。良好的镜片成型性，使配戴倍感舒适

。经济健康，带来全新感受。每季抛弃，镜片常新，独特的非球面设计，使配戴更舒适健康。通过中国医疗器械质量认证中心（cmdc）iso9002产品质量认证和质量体系认证，通过欧洲ce认证。海昌这个牌子的隐形眼镜还有很多其他的款式，比如海昌qq38清晰舒适半年抛隐形眼镜，海昌水润季抛隐形眼镜（2片装），海昌black靓娃娃镜--新到货，海昌morning-q(高清晰度)年戴型(淡蓝)，海昌cool morning-q年戴型(淡蓝)，海昌蓝星水润舒爽型，海昌softblue水润无感型隐形眼镜，海昌sw无感隐形眼镜，海昌gray魅隐形眼镜，海昌爱视博保湿型隐形眼镜，海昌蓝韵b38隐形眼镜等等。

海昌公司经过努力奋斗，已具有国际化规模的先进生产线，厂区面积已发展到10000多平米，高科技的生产工艺，严谨的品检程序，高素质的员工，高品质的管理流程，都呈现出一个现代企业的风貌！

海昌公司在不断地进行着自我完善，并相继通过的iso9000系列和ce（欧洲质量认证体系）体系的认证，使海昌公司产品更具国际竞争力。

海昌护理液介绍海昌水清新多效护理液360ml

海昌护理液

高度水感觉配方，特别适合长时间久坐电脑前的白领一族，让你的眼睛舒适不干涩。

海昌隐形眼镜多功能护理液 360ml

phmb分子 - 消毒、杀菌：有效杀灭细菌和真菌，温和不刺激眼睛，是新一代的消毒剂，具有更好的安全性。pvp和edta-

双重除蛋白：有效清除蛋白，其功效一方面在镜片上形成保护膜，防止蛋白沉在镜片上。

海昌隐形眼镜除蛋白护理液 500ml+120ml

1.蛋白质沉积物会沉积于隐形眼镜上，造成隐形眼镜透氧率下降，易导致眼角膜会因为缺氧而水肿，而蛋白质沉积物本身亦会刺激眼睛，引起过敏反应而产生过敏性结膜炎。

2.添加长效保湿配方，确保隐形眼镜配戴舒适健康；适用对象：适用于所有隐形眼镜使用者；特殊配方满足——敏感型眼睛、泪液蛋白含量较高者或者对于镜片清洁高要求者。

海昌清眸护理液120ml

清除蛋白海昌隐形眼镜除蛋白护理液采用专业配方，有效呵护镜片清晰洁净。

编辑本段海昌隐形眼镜介绍

海昌隐形眼镜有分日抛，季抛，年抛等的周期，其实不仅仅因为是隐形眼镜配戴周期越短越健康，也是为不同需求的人所特别设计的。

隐形眼镜的材质，含水量，中心厚度，透氧性都会随着周期的不同而有所不同，一般来说，周期较短的隐形眼镜的含水量偏高些，透氧性会高些，但相对中心厚度会比较厚些，而较长周期的隐形眼镜含水量会比较低些，眼睛不会感到太干涩。

编辑本段佩戴海昌隐形眼镜需特别主要的几点女性在经期

孕期最好让隐形眼镜“休息”。

尤其是有痛经症的妇女更甚，这时如果戴隐形眼镜，会对眼球产生不良影响。而在孕期，荷尔蒙分泌发生了变化，从而使体内含水量也发生变化，眼皮有些肿胀，眼角膜变厚，特别是怀孕的最后3个月，因角膜水分多，变厚更为明显，会与正常时选配的隐形眼镜片不相吻合，从而引起眼睛不适。患有妊娠水肿症的孕妇尤其不能戴隐形眼镜。

感冒时

感冒时不要戴隐形眼镜，最好改戴框架眼镜。

泪水是否足够，氧气是否足够，眼睛是否有其他毛病，而隐形眼镜会改变眼球表面的环境，感冒时佩戴隐形眼镜，出现眼部其他并发症的机会就大大提高。

骑车长途旅游时

骑长途车旅游时戴隐形眼镜，会使软性隐形眼镜的水分减少，镜片逐渐干燥变硬。

编辑本段品牌代言人

she海昌海俪恩隐形眼镜 亚洲女子天团

蔡依林华语流行音乐女歌手海昌隐形眼镜

罗志祥有亚洲舞王之称，是跳舞，唱歌，主持，演戏等多方面发展的艺人，于2011年代言海昌海俪恩

。

"海昌海俪恩SHE多功能护理液360ml批发"的类型为护理液，规格是360ml，品牌为海昌，材质是见包装