

# 晒版机 真空曝光机

产品名称	晒版机 真空曝光机
公司名称	青岛奥联网印技术服务中心
价格	3000.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:ol-1*1.2 最大晒版面积:100*120
公司地址	青岛市城阳区重庆北路46号网点
联系电话	13012543620 13906398230

## 产品详情

青岛奥联网印技术服务中心简介：

本公司位于风景秀丽、工商业发达的海滨城市-青岛，是专业销售丝印、移印器材的综合性公司，与美国、韩国有着密切的贸易往来，本公司为中国丝网印刷及制像协会理事单位及青岛联络站。

公司凭着雄厚的实力，敏锐的市场意识，及时提供丝网行业的最新资讯和顶尖产品，并以合理的价格、诚信的服务，奉献给广大客户。

公司有专业的技术人员及开发人员，时刻为业内客户提供先进、及时的技术信息，并有培训部，免费打样，代客户拉网、制版(丝网版、移印钢版)。

### 碘镓灯真空吸气晒版机

规格	1.0*1.2型：1.0m*1.3m*1.2m	玻璃案板厚度	1cm
电压	220v	时间范围	0s-999s

功率	3kw	碘镓灯功率	2kw
重量	70kg	最大晒版面积	90cm*110cm
优点	纯进口橡皮布，纯进口吸气泵，纯进口碘镓灯，玻璃板加厚，可加装快门。		
益处	台湾进口橡皮布密封条，日本进口吸气泵，强劲吸气效果确保胶片网版紧密吸附于玻璃案台。高易化面板控制，整机操作易懂简便。		

## 一、 主要技术指标：

最大网框尺寸	900mmx1100mm
电源	220v50hz
碘镓灯功率	2kw
真空泵功率	250w
抽气速率	1l/s
最大真空度	6.7x10
外型尺寸	100*120*92cm

## 二、 机器操作：

(1) 打开晒版机上盖，接通电源，打开电源开关，机内红色灯泡亮，风扇工

作，设置真空吸气时间及曝光时间。

(2) 将菲林固定在玻璃台面所需的位置，再将涂好了感光胶的网版放在与菲

林图相符的位置合上盖，按下“启动”键，真空泵和碘镓灯按照所预设

的时间依次工作；时间结束后，真空泵和碘镓灯同时停止工作，晒版完

成。

(3) 待2-3秒后打开放气阀，待10秒左右，放气完成后，打开上盖，取出网

版即可。如果同时晒多块性质相同的网版，可再放一块或几块涂胶版进行

晒版，直接按下“启动”键即可。

### 三、部分功能键的使用

(1) 时间设置：按下“真空2”键，再按数字区键设定吸气时间，调整完成

后，依次按“曝光”键，设置曝光时间。

(2) “真空1”、“触发”在本机中暂不使用，真空1时间可直接设置为零。

(3) “真空2”定义为从吸气开始到曝光这一过程时间。

(4) “复位”键的使用：在晒版过程中，如发现某处使用不当，可按“复位”

键，调整准确后，可“启动”继续工作。

(5) “清零”键的使用：按下后可清除之前所有的的时间设置。

(6) 电源电压为220v。

### 四、保养事项：

(1) 玻璃面必须保持清洁，无异物及划痕。

(2) 橡皮布若粘上网框，可用水抹去。

(3) 为延长灯管使用寿命，每次灯灭后应等5-20分钟，灯管冷却后，才可

进行等二次启动。

(4) 为延长橡胶布的使用寿命，可采用两点方法：用中硬度普通型橡胶板，

垫在网版上。

(5) 每半年应检查电路、真空泵一次。

(6) 装灯管时，将两端螺丝收紧，以防接触不良损坏灯管。

"批发晒版机 真空曝光机 15564558126"的功率为2 (kw)，光源是碘镓灯，现货供应为100\*120型，光照均匀度是99%，加工定制为是，最大晒版面积是100\*120，产地为山东青岛，类型是碘镓灯晒版机，型号为OL-1\*1.2，品牌是OL，电源为220V，最大真空度是 $6.7 \times 10^{-2}$ ，包装为木箱，外形尺寸是100\*120\*92cm (mm)，最大网框尺寸为90\*110cm (mm)