

# 水质测试笔 HM三键 tds笔 假一赔百

产品名称	水质测试笔 HM三键 tds笔 假一赔百
公司名称	东莞市天辅环保科技有限公司
价格	65.00/台
规格参数	品牌:国产中性 型号:3键 检测项目:ph,水质
公司地址	东莞市长安镇乌沙陈屋兴四路28号B-3
联系电话	86-076985235150 18603803813

## 产品详情

联系方式：手机：13724564072 座机：0769-85152325 qq:1355397908 仲彬（忙时未能及时回复，请理解，急事可打电话）邮箱：1355397908@qq.com公司地址：广东省东莞市长安镇乌沙兴四路30号

产品类别：tds测试笔 产品用途：tds测试笔是用来确定水中阴阳离子等无机可溶解性固体组分的总和。洁净的水中含有的溶解性固体是很少的，一般只有零到几十毫克/升左右。若水被污染或已经溶进许多可溶解性物质后，其总固体的含量也就随着可溶解物质增多而增多；tds测试笔的测试电极部分插到被测试的水中，tds测试笔立即就把水中的可溶解物质的量测定并显示出来：也就是说tds测试笔上显示的数字是指以离子状态溶解在水中的物质的含量。这是因为水中绝大多数的无机化合物只以离子状态存在，所以可以用测试仪通过测量水体的导电性，来间接测定溶解在水中离子状无机化合物的含量。如果被测的水越纯，则在测量时，tds测试笔上所显示数值越小，也就说明水所含无机化合物和杂质成分就越少

测试笔规格参数如下：轻巧袖珍 重28克，为当今市场体积最小，重量最轻的便携式tds仪器，长14.2×宽2.3×厚1.3（cm）。测量范围广 能够测量1-9999ppm。应用温度广 在0-50度工作，可在零下30度储藏。液晶显示窗 大屏幕液晶显示防水设计，方便观看，经久耐用电池寿命长 采用cr1620 3v电池2片，可使用3年以上，10分钟不操作自动关机功能，节省电池。设计合理 笔端电极可直接插入被测水溶液中测量，笔套还可以做为被测水溶液的容器来使用，极为方便。测量快速 由于精巧裸式的传感元件，5秒可完成一次测量。准确度高 ±1%的误差，钛合金探针测水精度高，免受水中的磁干扰影响。自动温度补偿 可自动将示值换算成25度时的示值。

"厂家批发 水质测试笔 HM三键 tds笔 假一赔百"的类型为水质在线分析仪，型号是3键，适用行业为水厂化验室，测量范围是水，检测项目为ph,水质，品牌是国产中性，加工定制为否