

DBT-RD-FI实验室洗瓶机，实验室玻璃器皿清洗机，自动洗瓶机厂家

产品名称	DBT-RD-FI实验室洗瓶机，实验室玻璃器皿清洗机，自动洗瓶机厂家
公司名称	四川杜伯特科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	成都市郫都区成都现代工业港北区港泰大道38号
联系电话	15929323994

产品详情

DBT-RD-FI实验室洗瓶机产品特点：1.500L/MIN大流量循环喷淋系统设计，单层篮架独立喷淋，清洗仓内水帘分布均匀360无死角，保证高标准的清洗效果；2.双层隔热玻璃门设计，内置防水照明装置，可实时观察清洗仓内情况。充足清洗空间，可实现单次清洗更多的器皿；3.主机与电脑无线链接，实现洗瓶机局域网内的远程控制功能；4.自动吸合智能门锁装置可实现轻松安静关闭仓门，防止关闭仓门时的引起器皿振动，同时保证仓门完全密闭，防止污水或热气外泄，保证人员安全；5.配置不同的清洗篮架组合方案，轻松实现对不同种类器皿的有效清洗；6.微电脑控制系统，可自由选择30种清洗模式，自由编辑100种自定义清洗模式；7.配备USB接口，可用于升级程序，存储有效数据，真正做到清洗数据可查询、可追溯、可重复。还配备232串口可选配接打印机，打印清洗记录存档备查；8.进水流量计和水位开关双重测控进水量，有效保障清洗用水与清洁剂的精准配比；9.三重污水循环过滤装置有助于阻止水中颗粒物、碎片再次循环，循环泵逆流过滤保护部件使用寿命；10.大容积的冷凝装置，快速将水蒸气转换为液体排放掉，避免增加房间的湿度，同时保护电子器元件不受损坏；11.高效烘干系统由空气加热器，大容积冷凝器，HEPA过滤器和高效风机组成，在循环加热，吹汽，冷凝，排放的过程中快速，洁净地烘干器皿内部和外部；

DBT-RD-FI实验室洗瓶机产品参数：

清洗消毒机	DBT-RD-FI
整机形态参数	立式
外形尺寸	635 (L) × 735(W) × 1050(H)
重量	120Kg
主洗仓容量	145L
进料装载	正面装载
主洗仓门	下拉式/双层中空钢玻透视门
外壳材质	304不锈钢珠光板
主洗仓材质	316不锈钢

电源及控制程式	全自动
供电电源	AC220V-50Hz
加热功率	4KW
清洗泵功率	1*0.9KW
烘干功率	2.5KW
总功率	7.5KW
电源线缆	3.5m-3 × 4.0mm ²
清洗消毒程序	微电脑控制可自由选择30种系统预设程序设置，自由编辑100种自定义程序设置
操作显示界面	触摸面板，蓝屏液晶界面
门控	电子门锁+自吸式
设备保护功能	程序运行保护+高温保护+流量液位保护
安全保护	1.防止操作面板的误操作造成的安全隐患。2.在运行状态下锁定清洗仓门，杜绝清洗出的安全隐患。3.在设定的高温状态下锁定清洗仓门，杜绝烫伤隐患。
数据传输	局域网内通过电脑、手机无线连接，可以远程操作，编辑升级程序,下载打印数据
循环清洗	后进水循环清洗
城市自来水	水流压力0.5 ~ 4Bar，2m长进水管：4分入水接口
纯净水	水流压力0 ~ 4Bar，2m长进水管：4分入水接口
循环泵流量	1*500L/min
循环进水方式	后进水方式
纯净水进水泵	标配7 L/MIN
排水泵及排水管	DP4.0-50DR大流量排水泵，3.0m长20耐高温波纹软管
清洗剂供给泵	DB-AZB-L16碱式蠕动计量泵自动定量添加
中和液供给泵	DB-AZB-L17酸式蠕动计量泵自动定量添加
单次耗水量	10L
温度控制	常温 ~ 93 （以1 为单位可调）
蒸汽冷凝器	304不锈钢换热器+不锈钢盘管冷凝器
清洗篮架装载	单层装载
清洗篮架	依客户洗瓶种类配置（标配AQ032/AH032全注射式（细颈,粗颈瓶））
洁净烘干	热风烘干
风机	耐高温漩涡式高压吸风泵
空气流量	120立方/小时
空气过滤	高效空滤
温度控制	常温 ~ 120 （以1 为单位可调）
时间控制	1 ~ 300分钟（以1分钟为单位可调）