

# 美国进口Jacoby-Tarbox视镜售后无忧

产品名称	美国进口Jacoby-Tarbox视镜售后无忧
公司名称	石家庄仓粒能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	使用行业:石化/电力 产地:美国 品牌:Jacoby-Tarbo
公司地址	河北省石家庄市长安区跃进路208号银龙南区1-1-501号（注册地址）
联系电话	0311-66562231 17603290771

## 产品详情

近年来，石家庄仓粒能源科技有限公司引进了一款美国进口的Jacoby-Tarbox视镜，该产品在售后服务方面无论是从品牌还是质量上都wuketiaoti。作为Jacoby Tarbox品牌在国内的授权代理商，我们深入了解该产品的各项参数及优势，将在下文中为大家做详细介绍。

品牌：

产地：美国

类型：视镜

使用行业：主要应用于石化和电力领域

认证：ASME认证，为您提供放心的质量保障

从产品的作用方面来介绍，Jacoby-Tarbox视镜是一种专门用于工业领域的观察设备，其主要作用是方便工作人员对设备运行状态进行实时观测和监控，从而确保生产过程中的安全性和高效性。

，从品牌的优势来描述，Jacoby Tarbox作为一家源于美国的zhiming品牌，一直以来都致力于为客户提供高品质的工业观察设备。凭借多年的技术积淀和创新能力，Jacoby Tarbox所生产的视镜品质上乘、性能优越，深受国内外客户的广泛认可。

其它方面来说，Jacoby-Tarbo视镜具有以下几个优势：

1. 优质材料：Jacoby-Tarbo视镜采用优质材料制作而成，具有良好的耐腐蚀性和耐高温性能，能够适应繁重和恶劣的工业环境。 2. 高清观察：该视镜采用先进的光学设计和加工工艺，能够提供清晰、透明的观察效果，让工作人员更加直观地了解设备运行情况。 3. 安全可靠：Jacoby-Tarbo视镜经过严格的ASME认证，确保产品的质量和安全性，为客户提供可靠的设备监测和保障。 4. 易安装维护：视镜的结构设计合理，安装和维护非常方便，能够帮助客户节省时间和人力成本。

总结一下，美国进口的Jacoby-Tarbox视镜无论是在品牌还是质量上都是无优的选择。它不仅在工业观察设备领域具有较高的知名度 and 市场份额，还通过ASME认证，为客户提供了放心的质量保证。我们石家庄仓粒能源科技有限公司作为Jacoby Tarbox品牌的国内授权代理商，将竭诚为广大客户提供优质的产品和完善的售后服务。

## Jacoby-Tarbox High Pressure Sight Flow Indicators

For Pressure From 300psi to 3000psi

Jacoby Tarbox公司的全系列高压螺纹公牛-视力流是根据ASME/ANSI的设计标准设计的，以产生一个用于流量观察和指示的标称额定单元。含有气体、液体或浆液的关键路径可以很容易地在Jacoby Tarbox的高压力额定牛群中被监控-眼睛视觉流量指示器。在广泛的连接中，这些可视流可以安装在各种工艺线上。

Jacoby-Tarbox 每个Ansi B2.1交叉螺栓固定器钢化硼硅酸盐玻璃窗持有人为额外安全所有ASTM上市的车身材料，不锈钢刻有识别标签/面板所有单位液压测试在1.5倍MWp高温(1000 ° f)完成在钢厂。

Jacoby-Tarbox管道视图大化，其直径至少与标称管道尺寸一样大，允许无障碍地观察介质的过程。所有型号都提供小的压降，其无限制，平滑，全孔结构。

指标选项：

Jacoby-Tarbox普通(模型示例：s-100hp-nf-600)这些单位是双向的，可以放置在任何方向。主要用于需要检测介质存在或检查颜色、清晰度、浊度或其他关键特性的过程。型号包括：S-100 hp-nf-\*( \*为大压力额定值，即600、1000、2000或3000 psig-例如s-100hp-nf-600)。

Jacoby-Tarbox Flapper：(模型示例：s-100hp-600)这个单元使用316 ss铰链加权挡板来指示媒体流。流速由挡板的位置表示。单向的，这些单位是适合水平或垂直向上流动。型号包括：Jacoby-Tarbox s-100 hp-\*( \*为大压力额定值，即600、1000、2000或3000 psig-例如s-100 hp-600)。

Jacoby-Tarbox 转子：(模型示例：S-300hp-1000)TFE转子允许简单的双向、多方向流动方向。转子的速度表示介质的相对速度。理想的不透明液体或重气体，以便于对比检测远视距离。额外耐用的不锈钢转子可作为一种选择。

颤振：(模型示例：s-100 hp-fltr-3000)TFE颤振允许对低流动气体和液体进行简单的单向指示。薄薄的带状卷曲进入管道，只要有气体或液体的微小运动，就会振动。所述介质的流动由在所述单元的窗口上的扑动的强度来表示。型号包括：s-100 hp-fltr-\*( \*为大压力额定值，即600、1000、2000或3000 psig-例如s-100 hp-fltr-600)。

Jacoby-Tarbox小球：(模型示例：S-400hp-600)流很容易被检测到这种样式的指示器在任何方向。流动推动TFE球在身体内的随机模式，并在明确的观点，以积极的识别。理想的液体和气体。型号包括：s-400 hp-\*( \*为大压力额定值，即600、1000、2000或3000 psig-例如s-400hp-600)。注：所有2000和3000 psig单位有一个单一的窗口持有人作为标准功能。这个保持架保护玻璃不受在扭转过程中产生的高压的影响。这是Jacoby Tarbox的新闻