

# 供壁挂式测温仪 南京仁悦

产品名称	供壁挂式测温仪 南京仁悦
公司名称	南京仁悦分析仪器有限公司
价格	6666.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:南京仁悦 型号:ry-w600
公司地址	南京市高淳县淳溪镇汶溪路285号
联系电话	02557335582 13776537888

## 产品详情

1 一、用途 w600大屏幕熔炼测温仪是为冶炼、铸造等行业熔炼过程快速测量熔融金属温度而研制的高精度专用仪器。该仪器以单片微机为核心、采用高精度测量传感器件、并采取多种智能化处理技术，以确保仪器长期稳定工作。该仪器与相适应的热电偶配套可在多种场合进行精密快速测温。热电偶型号  
测量范围( ) 适用场合 单铂铑 ks - 602 0 ~ 1750 钢、铁、铜液 单铂铑 kr - 602 0 ~ 1750 钢、铁、铜液  
双铂铑 kb - 602 500 ~ 1800 高温钢液 钨铼 kw - 602 0 ~ 2000 钢、铁液 镍铬 - 镍硅 k0 ~ 1000 铝、锌液

二、特点 w600大屏幕熔炼测温仪采用5英寸数码管(字高128mm)显示,适合远距离读数、观看。本仪器具有温度测量结束时电铃声响提示功能、温度测成值自动保持功能、断偶、超量程等报警功能,操作简单、方便。本仪器由于采用了最新的抗干扰措施,故具有极好的抗干扰能力。中频炉通电熔炼时无须断电便可在炉内进行测温。本仪器同机可配用5种热电偶。三、技术性能指标 1. 测量范围和测量精度: 热电偶分度号 测量范围( ) 精度等级 s 0 ~ 1750 ±0.2% ±1 r 0 ~ 1750 wre3/25 0 ~ 2000 b 500 ~ 1800 k 0 ~ 1000 2、分辨率( ) : 13、响应时间(s) : 14、电源: ac220v ± 10%

5、大屏幕外型尺寸(长×宽×高): 500×238×90(mm) 四、安装 1、大屏幕的安装 大屏幕应安装在距测温点可视距离10米左右范围内较适合,以便于观察;安装位置距地面高度以2-3米为宜,电源为ac220v(用照明线路电源,接地必须可靠)。2、测试枪的安装: 打开包装箱,取出测试枪三节,测试枪在装接时,必须用手握定铜头段,逐段旋接而成,避免扭动连线而断焊,旋紧后应无晃动感。将测试枪的航空插头与熔炼测温仪上的航空插头正确相连(正极与负极连接正确方能插入),拧紧。

### 3、电铃的安装

打开包装箱,取出电铃,正确插入仪器上标有“电铃”处插孔,悬挂在仪器附近的墙面上。

五、仪器的操作 打开仪器电源开关(on/off),仪器立即显示“ ”,继而显示需配用的热电偶型号:( /为s型、/为b型、/为wre3/25、/为k型、/为r型)。测试枪未接上偶头时,仪器显示“ ”。

插上热电偶并接触良好时,仪器显示环境温度(b分度号的仪器显示“ ”),此时即可进行测温。测温时将热电偶插入金属液中,深度为 20mm,做到快、准、稳,时间为3-5秒。当电铃声响时,应立即提起测温枪。仪器自动显示并保持所测得的最高温度值。测温结束时

,将测试枪应悬挂于离炉子较远的墙面上。六、配套件

- 1、测试枪:测试枪型号必须与仪器型号相匹配,规格有1.5m~3m。
  - 2、电铃
  - 3、电源线
  - 4、快速偶头
- (1) 单铂铑快速偶头 ks - 602 (2) 单铂铑快速偶头 kr - 602 (3) 钨铼快速偶头 kw - 602  
(4) 双铂铑快速偶头 kb - 602

"供壁挂式测温仪"的类型为智能量热仪，型号是RY-W600，精密度为0.2（%），品牌是南京仁悦，工作电压为220（V），加工定制是是