

JT-100卤素快速水分测定仪JT-100

产品名称	JT-100卤素快速水分测定仪JT-100
公司名称	上海贯誉电子科技有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:水分测定仪 品牌:国产
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路912号J826室
联系电话	15801805389 15221312281

产品详情

精泰仪器专业生产普洱茶水分测定仪 龙井茶水分测定仪 铁观音水分测定仪 龙井茶水分测定仪 jt-100卤素水分测定仪 茶叶水分测定仪 茶叶水份测定仪 茶青快速水份仪 绿茶水份测定仪 红茶快速水分测定仪 白片水分测定仪 jt-100卤素水分测定仪精泰牌jt-100普洱茶水分测定仪 龙井茶水分测定仪 铁观音水分测定仪 龙井茶水分测定仪 jt-100卤素水分测定仪适用范围： jt-100卤素快速水分测定仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业，如茶叶、茶青、普洱茶、龙井茶、铁观音、茶饼、医药、粮食、木屑、饲料、种子、油脂、菜籽、脱水蔬菜、淀粉、茶叶、烟草、化工、煤炭、石墨、矿石、食品、肉类以及防火材料、纺织、农林、造纸、橡胶、塑胶、泡沫、乳业等行业中的实验室与生产过程中。精泰牌普洱茶水分测定仪 龙井茶水分测定仪 铁观音水分测定仪 龙井茶水分测定仪 jt-100卤素水分测定仪产品介绍： jt-100卤素快速水分测定仪是一种新型的快速水分检测仪器。环状的卤素灯确保样品得到均匀的加热，该仪器操作简便、测量准确。 jt-100卤素快速水分测定仪在测量样品重量的同时，仪器采用环形管卤素加热的方式，快速干燥样品；在干燥过程中，水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量，干燥程序完成后，最终测定的水分含量值被锁定显示。 与国际烘箱加热法相比，卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥，样品表面不易受损，其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性，具有可替代性，且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。 jt-100卤素快速水分测定仪操作简便，测定准确，显示部分采用红色数码管，示值清晰可见，分别可显示水分值、样品初值、终值、测定时间、温度初值、最终值等数据，并具有与计算机、打印机连接功能。 兴化市精泰仪器仪表有限公司始终立志于为用户提供多用途，多性能的高品质产品，为您打造快速、准确、物超所值的水分测定仪完美典范。精泰牌普洱茶水分测定仪 龙井茶水分测定仪 铁观音水分测定仪 龙井茶水分测定仪 jt-100卤素水分测定仪产品技术指标：水分测定范围： 0.01% - 100%测试时间： 只需几分钟即可完成测定样品重量： 0.3g - 100g传感器精度： 0.001g(采用电磁力平衡传感器)水分含量可读性： 0.01%加热温度： 室温 - 205 显示内容： %水份、时间、温度、重量通讯接口： 标准rs 232接口供电电源： 电压220v ± 10% 频率 50hz ± 1hz称量盘尺寸： 直径110mm试样温度： -40 - 50 工作环境温度： -5 - 50 相对湿度： 80%r 外形尺寸： 350mm × 200mm × 260mm净重量：

7.5kg安全保证： 负责运费和送货上门，并且保证产品在运输途中的安全问题。

"JT-100卤素快速水分测定仪JT-100"的加工定制为否，类型是水分测定仪，品牌为国产，型号是JT-100，测量范围为普洱茶水分测定仪龙井茶水分测定仪铁观音水分测定仪，可测样品状态是普洱茶水分测定仪龙井茶水分测定仪铁观音水分测定仪，重复性误差为0.001g，外形尺寸是350 × 200 × 260（mm），适用范围为普洱茶水分测定仪龙井茶水分测定仪铁观音水分测定仪，规格是JT-100