

柱温箱 hk/汇科 model300

产品名称	柱温箱 hk/汇科 model300
公司名称	天津汇科仪器设备有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	品牌:hk/汇科 型号:model300 测量范围:0.1度
公司地址	天津自贸区（天津港保税区）通达广场1号2楼A2 - 090
联系电话	13011307116

产品详情

柱温箱

有三款自制柱温箱供您选择具体介绍如下

model500采用日本原装的双pid智能控制,德国的微型温度传感器,控温精度可以达到0.1度,柱温箱内可放进样阀,外形美观大方全开模具注成型,全出口产品。使用仪表全为自动双控制使用时不用任何转换只要设定工作温度就可以自动识别现温度以智能调节智能控制,德国的微型温度传感器,控温精度可以达到0.1度,led显示测定温度和实际温度保护,具有自动超温报警和断电保护功能尽可安全放心使用,可放二个300长色谱柱子,安装和使用方便简单,由于全部采用进口控制器所以运行稳定可靠,性价比最好。

led显示测定温度和实际温度

加热制冷两用柱温箱

强大的制冷功率可使温度达到室温以下20-80度范围使用。

智能的温控系统根据环境的温度设定,机器自动的选择加热或制冷,使用操作极为方便。

model300柱温箱

控制温度:室温-100度

显示方式:实际温度 四位led显示

设定温度 四位led显示

最高分辨率:0.01度 设定分辨率:0.1度

温度控制精度:0.1度

温度稳定性:0.1度

绝对精度:0.5度(40度时)

电源:220vac 50hz

外型尺寸: 温控器: 180*210*85mm

加热箱:465*75*80mm

model300采用日本fuji的pid智能控制,德国的微型温度传感器,控温精度可以达到0.1度,led显示测定温度和实际温度保护,具有自动超温保护,均可放二个柱子,柱温箱可立可卧放置。安装和使用方便简单,运行稳定可靠。

pt加热制冷两用柱温箱

强大的制冷功率可使温度达到室温以下20-80度范围使用。

智能的温控系统根据环境的温度设定,温度自动的选择加热或制冷,使用操作极为方便。

还有gpc专用可以放四根300长的色谱柱的大体积柱温箱

hu系列超声波清洗器

产地:天津

技术参数

1.清洗槽容量2升-40升2.电压220v\\工作频率40k\\60w-1000w3.规格:2\\3\\6\\7\\10\\40升(异型定做)4.定时:数显/光柱显

仪器介绍

超声波清洗是利用超声波在液体中的空化效应,产生强大的剥离\\分解能量,达到剥落污垢分解物质的目的.该装置在化学反应中可起到加速溶解和乳化作用.能有效的除去液体中的气体.现已广泛应用在机械\\电子\\医疗\\化学试验等领域.型号及特点hu系列1、采用新型脉冲调制控制电路,使得超声波能量充分用在空化效应上,提高了清洗强度。2、可调功能对于清洗各种形状复杂、精细贵重、要求功率、频率变化的场合,其适用性肯定

会达到用户满意。它的脱气效果也会因此而明显提高。4、规格齐全，品种系列。容量2l、3l、6l、10l、20l、40l。并接异型定货。5、数字显示定时（0-99min）递减方式。6、以光柱分别显示输出功率强度和脱气效率（占空比）使之更加直观。(hu)7、优质的进口压花不锈钢板外壳和加厚水槽，外型美观，好维护，寿命长。

hs系列超声波清洗器

产地：天津

技术参数

1.清洗槽容量2升-20升2.电压220v\\工作频率40k\\60w-500w3.规格:2\\3\\6\\10\\20升(异型定做)4.定时:机械/电子
仪器介绍

hs系列1、采用新型脉冲调制控制电路，使得超声波能量充分用在空化效应上，提高了清洗强度。2、可调功能对于清洗各种形状复杂、精细贵重、要求功率、频率变化的场合，其适用性肯定会达到用户满意。它的脱气效果也会因此而明显提高。3、均带有定时功能和强弱档选择，供电电压220v，使用更加方便。4、规格齐全，品种系列，容量2升、3升、6升、10升、20升，并接异型定货。可选择调节型（d型）或加热型（t型）大型超声波清洗器我们还为用户订做大容量大功率超声波清洗器，另有为特殊清洗槽型设计的投入式清洗设备。参考容量及功率：1kw、2kw、3kw、4kw、5kw容量：80l、100l、150l、200l、500l

hpd系列油无真空泵

产地：天津

主要特点

1.提供足够的电机动力，减少电机发热。2.真空膜采用耐油性、抗疲劳性良好的优质橡胶，并附有加强纺织骨架夹层，厚度为3mm，使用寿命大大提高。3.效率高噪声小，可选配调压形式和排气阀配置。4.双级泵头压力可接近0.1mpa，也可使用大流量结构方式。

仪器介绍

真空泵是提高过滤效率，加强脱气效果的重要过滤配套设备。为保障过滤介质不被污染，一般均使用无油隔（膜式）真空泵。此类泵型的真空压力一般在0.08mpa左右（单级），而提高过滤速度关键是单位时间内排气量，即真空泵的流量指标。在过滤量大，介质粘度高，颗粒堵塞滤膜场合尤显突出。真空泵的使用寿命，除取决于正确的使用方法外（如减少无谓的连续开机防止溶剂抽入泵体等）主要还在于电机功率合理和真空膜的设计形式及抗疲劳性。型号与参数hpd-25最高压力（mpa）：0.085 流量（l/min）：25 功率（w）：40 重量（kg）：6.5 外型尺寸（mm）：280*140*220hpd-50

最高压力 (mpa) : 0.085 流量 (l/min) :48 功率 (w) : 50 重量 (kg) : 7.5 外型尺寸 (mm)
: 280*140*220hpd-25a

最高压力 (mpa) : 0.1 流量 (l/min) :25 功率 (w) : 50 重量 (kg) : 7.5 外型尺寸 (mm
) : 280*140*220dap-30 (进口) 流量 (l/min) :30

"柱温箱"的品牌为HK/汇科，型号是MODEL300，测量范围为0.1度，测量对象是色谱柱，控温范围为室温
-100度-20---80 ()