

high lux 五官科灯泡 检耳镜、检眼镜灯泡

产品名称	high lux 五官科灯泡 检耳镜、检眼镜灯泡
公司名称	佛山市顺德区伦教得锐丰五金电器商行
价格	1.00/只
规格参数	加工定制:否 品牌:highlux 型号:03000
公司地址	中国 广东 广州市 天河区沙太南路天河北苑一街8号105
联系电话	86-02089543936 13450385861

产品详情

high lux 代用灯适用于：喉镜、耳镜、检耳镜、检眼镜、检查灯、视网膜计、头灯、检影镜等

我们还有：

内窥镜使用 olympus、富士fujinon、宾得pentax、storz、wolf、luxtec、stryker、baxter等

氙灯pe175bf、pe300bf、pe150（fujinon用）适合于olympus、storz、wolf、luxtec、stryker、baxter等；

osram xbo短弧氙灯75w、150w；osram xbo r短弧氙灯100w、180w（还用于图象扫描仪）、300w；

osram hbo短弧汞灯50w、100w、103w、200w；

osram hti金属卤化物灯（可热启动）45v270w、55v400w；

olympus内镜冷光源用ushios 15v150w、24v250w、氙灯md-631/300w；

伟伦-9500（纤维头灯）、9800（阴道镜），内镜冷光源用金属弧光灯m21e001、al1824、m50e021、al5060；

史赛克原厂的：stryker5000、4000用带架灯，stryker7000用300w氙灯；

ge esd 120v150w杯及东亚esd；

显微镜及冷光源用东亚、edr 24v150w杯等。

手术无影灯使用

贺利氏无影灯用原装及兼容22.8v90w、21.5v130w、24v50w bx22d；

amsco (steris) 等用、osram22v220w带瓷座、33v235w带瓷座；

美国医用照明、狮王无影灯用22.7v180w米；

berchtold等无影灯用22.8v150w米；

stytron无影灯用上下带瓷座24v50w米；

迈外无影灯用alm ecl-0001 23v100w、24v120w；

美迪兰无影灯用蓝光64642 24v150w；

肯莎维专用6419/38 22.8v110w等。

检验科使用 日本东亚血凝仪及血球仪、杜邦生化仪、日立生化仪、尼康显微镜、olympus显微镜及生化仪、fuji尿液分析仪及内窥镜，牙科治疗台，酶标仪，半自动电泳仪生化分析仪等。

迈瑞生化用原装I9389 gtl 12v50w；

雅培（奥斯龙300）用原装伟伦82856-101 小铝杯；

日立生化用 guerra 12v20w；

olympus生化用pg55134 12v20w等。

显微镜使用

olympus显微镜用6v10w、6v20w、6v30w、12v100w、ushio的ls-30（6v30w），ls-15（6v15w）；

olympus荧光显微镜用osram hbo 50w、100w、103w、200w、chk钨丝灯泡220v20w等；

尼康220v20w；

莱卡leica显微镜用1460x 6.5v2.75a、12v50w等。

五官科使用 喉镜、耳镜、检耳镜、检眼镜、检查灯、视网膜计、头灯、检影镜等。

五官科的keeler凯乐，penlon攀龙，riester里斯特，timesco泰美科，truphtek，mercury麦丘理，苏州六六视觉yz6f，yz11d等用灯；

伟伦原装小灯、常用伟伦小灯兼容的美国卡力；

heine海尼原装灯、兼容的美国卡力；

眼科视野计、裂隙灯topcon

1e & 3e裂隙灯用6v20w，acp-8用12v50w等。nidek尼德科及瑞士900裂隙灯用日本产6v 4.5a九孔裂隙灯；

牙科方面使用

牙椅用osram 64151 12v55w带线米，东亚24v150w带瓷座米泡；

牙科光固化机用东亚jcr/m 12v75w、12v100w、10v52w、14v35w杯等。

"high lux 五官科灯泡 检耳镜、检眼镜灯泡"的加工定制为否，品牌是HighLux，型号为03000，灯头型号是5.3，额定电压为2.5-6（V），光通量是200（lm），中心光强为200（cd），光中心高度是45（mm）