

射线防护门 电动平移气密门 医用电动平移气密门专业设计

产品名称	射线防护门 电动平移气密门 医用电动平移气密门专业设计
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

电动平移气密门是一种高科技产品，具有自动开启、关闭、平移等功能，适用于各种需要气密性的场所，如实验室、工厂等。该门采用的密封技术，能够有效防止空气泄漏，保证室内环境的稳定性和安全性。此外，电动平移气密门还具有智能控制、安全防护等功能，方便快捷，易于操作。该门广泛用于各种需要安全防护和气密性要求的场所。双开防辐射门安装：常规的防辐射门都比较重，一般在200-500公斤之间，根据铅当量和门尺寸的大小不同其重量也不同。铅平开门采用加强上下轴设计，轴承承重达800kg以上，门缝距离不超过5mm，有效避免了门体太重而导致门体下沉、变形的现象。

双开防辐射门的安全性：双开防辐射门安装有电动系统，开关可使用按钮和遥控器操作，即方便又灵活。还可以根据用户的需求调节铅门的运行速度。门体内有一套传感器和红外线感应器，在其运行过程中如果有靠近或触碰，它会停止关闭自动打开，能有效的防止病人、儿童及医护人员被夹伤。

如何安装射线防护门（医用防辐射门）？1、门洞修正，检测门洞上中下开后尺寸、门洞墙体厚度上中下三个位置的偏差，根据门框类型确定门的门框的安装位置，在墙体内打入固定用膨胀螺丝；

2、打开门框包装，检查表面质量，尺寸是否与门洞一致，采用配套螺栓组装射线防辐射门门框。3、把做好的射线防护门门框放入门洞内，采用红外水平仪，使射线防护门门框与墙体垂直，三边在一个平面。

4、用电焊通过钢筋将膨胀螺丝与门框后面补强固定为一体，对射线防护门的进行固定，必须安装牢固。

5、安装门扇，调整门扇四周缝隙，门上、左、右缝隙控制在4mm内，门扇下口控制在8mm内，且门框与门扇搭接需要设计合理避免4mm缝隙漏射线，然后锁位使门扇和门框之间的位置达到均匀一致。6、射线防护门的距离墙面的缝隙用铅板弥补重合防止漏线，安装完毕检查所有安装的射线防护门开关是否灵活畅通。

重庆满城顺科技有限公司采用现代化的管理理念，坚持以质量求生存，以诚信求发展，逐步登上化的竞争平台。我们还要坚持“服务客户，造福员工，协同发展，奉献社会”的经营理念，不断丰富“科技为先，品质为本，追求，诚信未来”的企业文化内涵，积极参与市场竞争，靠诚信广交朋友，靠服务增进感情，真诚为客户创造价值，为广大客户提供可靠的产品和全心全意的服务。