

实验室门 电动气密门 手术室气密门 厂家批发

产品名称	实验室门 电动气密门 手术室气密门 厂家批发
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

电动气密门是一种高科技产品，采用的电动控制系统和气密技术，具有高密封性、防尘、防水、防风等功能，适用于各种需要高安全性的场所。该门采用优质材料制成，坚固耐用，使用寿命长。同时，电动气密门还具有多种控制方式，如手动、自动、远程控制等，可根据需求进行选择。此外，电动气密门还具有智能报警功能，当门体出现异常情况时，会自动报警并开启备用门，确保安全。医用射线防护铅门主要使用于放射科，比如CT、DSA、胃肠、X光机等X射线设备机房，有效阻挡X射线通过的进出口，根据门型可分为单开、双开；根据开启方式可以分为平开防射线铅门、推拉防射线门；根据开启装置可以分为手动、电动防射线铅门。如何安装射线防护门（医用防辐射门）？1、门洞修正，检测门洞上中下开后尺寸、门洞墙体厚度上中下三个位置的偏差，根据门框类型确定门的门框的安装位置，在墙体内打入固定用膨胀螺丝；

2、打开门框包装，检查表面质量，尺寸是否与门洞一致，采用配套螺栓组装射线防辐射门门框。3、把做好的射线防护门门框放入门洞内，采用红外水平仪，使射线防护门门框与墙体垂直，三边在一个平面。

4、用电焊通过钢筋将膨胀螺丝与门框后面补强固定为一体，对射线防护门的进行固定，必须安装牢固。5、安装门扇，调整门扇四周缝隙，门上、左、右缝隙控制在4mm内，门扇下口控制在8mm内，且门框与门扇搭接需要设计合理避免4mm缝隙漏射线，然后锁位使门扇和门框之间的位置达到均匀一致。6、射线防护门的距离墙面的缝隙用铅板弥补重合防止漏线，安装完毕检查所有安装的射线防护门开关是否灵活畅通。重庆满城顺科技有限公司可根据客户的需求，采用新材料、新技术、新工艺，设计制作高质量、高标准的各类辐射防护产品，包括放疗辐射防护、诊断射线防护、核医学（同位素）辐射防护、介入射线防护、工业射线探伤辐射防护等。可为各机构、工矿企业单位的辐射防护工程进行合理、优化的防护设计和施工，提供性能好、质量优的产品和的服务，承接大型机房辐射防护装修工程。