

供应苏意达冷热3箱冲击试验箱 高低温试验箱 使用稳定

产品名称	供应苏意达冷热3箱冲击试验箱 高低温试验箱 使用稳定
公司名称	无锡市苏意达试验设备有限公司
价格	150000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:苏意达仪器 型号:tcs-70
公司地址	无锡市南长区新江南花园三区101号
联系电话	18014241158

产品详情

产品图片

产品特点

三厢温度冲击试验箱采用立式箱体、冷热箱及样品区三厢结构，采用阀门动作变换样品区温度的办法达到冷热冲击试验的目的。这种结构最大地提高了样品在试验时不移动，可接外源，也是最可靠、节能的一种冷热冲击的方式。

技术特点： 1、使用绿色环保型制冷剂：r404a，r23

2、在冲击试验的冷热转换过程中，可快速达到设定温度并保持稳定，通过技术处理避免了冷热两箱体间空气对流和热辐射对温度的影响；

3、样品可以接外源（接电，接水，接气）；

4、控制仪表的操作界面可预先设置好试验的参数，使其自动完成试验全过程；

5、控制试验时间可调； 6、在不作冲击试验的时候可以利用单个箱体做温度试验，一箱三用。

技术参数：？

型号	tcs-70	tcs-150	tcs-220	tcs-400
----	--------	---------	---------	---------

环境温度要求

5 ~ 35 ，地面平整，通风良好，无热源辐射。

性能参数	试验区	高温曝露范围	60 ~ 200			
		低温曝露范围	0 ~ -20 / 0 ~ -40 / 0 ~ -60			
		温度波动度	± 0.5			
	高温厢	预热上限温度	250			
		升温时间	常温 ~ 250 20分钟内			
	低温厢	预冷下限温度	-45 / -65 / -75			
		温度波动度	± 0.5			
		降温时间	常温到各极限温度			
	温度恢复性能	恢复条件	高温曝露 最高温	高温曝露 最高温		
			30分钟常温曝露	30分钟常温曝露		
5分钟低温曝露 最低温			10分钟低温曝露 最低温			
30分钟传感器位置 试样的进风口			30分钟传感器位置 试样的进风口			
恢复时间		试样5kg	试样8kg	试样15kg	试样25kg	
		以上为非金属试样，金属试样重量约为上述重量的1/3。				
		5分钟内	5分钟内	8分钟内	10分钟内	
材料	外观	冷轧钢板制作，拐角圆弧及一体式平面设计，外观美观大气。				
	箱体防锈	喷塑前作防锈预处理，再静电喷塑，防锈功能优异。				
	内胆	sus304/2b不锈钢板，内胆采用圆弧设计，方便保养。				
	保温材料	超细玻璃棉及聚氨酯发泡				
	电机散热	箱体特别加深，配合轴流风扇通风，大大改善电机散热，				
	加热器	不锈钢鳍片式电热管				
	观察窗	导电膜电热除霜观察窗				
	箱体密封	模具定制而成的优质硅胶密封条，门框处设置专用除霜装置。				
	风门驱动	气缸				
	送风机	不锈钢离心叶轮及异步电机				
	制冷系统	压缩机	原装进口全封闭/半封闭制冷压缩机			
制冷方式		机械压缩复叠制冷/风冷或水冷				
冷凝器		水冷或风冷冷凝器，风冷冷凝器采用外转子长寿命电机。				
蒸发器		鳍片式盘管散热器				
制冷剂		r23\\r404a环保型制冷剂				
膨胀机构		电子式自动膨胀阀及恒量截流等方式				
控制器	tn1300控制器，7英寸真彩触摸屏/中文菜单/pid自整定					
试验区尺寸 深 × 宽 × 高 (mm)	400 × 400 × 450	500 × 600 × 500	500 × 600 × 750	600 × 800 × 850		
电源	ac380v 3 ∅ 4w 50hz					
其它	1、以上数据为环境温度23 ，且空载条件下测得。2、可灵活定制其它温尺寸箱体。3、设备实际配置以双方签订的合作协议为准。					

产品说明

高低温试验箱：该仪器适点击此处添加图片说明用于工业产品高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温（交变）循环变化的情况下，检验其各项性能指标。产品具有较宽的温度控制范围，其性能指标均达到国家标准gb10592-89高低温试验箱技术条件，适用于按gb2423.1、gb2423.2《电工电子产品环境试验 试验a：低温试验方法，试验b：高温试验方法》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品符合gb2423.1、gb2423.2、gjb150.3、gjb150.4、iec、mil标准。

物流/快递说明

【买家必读】一、特别提醒网络购物不同于商场购物，商场的产品在柜台处于静止状态几乎无损耗，中国幅员辽阔，网购过程中一个包裹几乎都要经常飞机，汽车，火车成百上千公里的运输，才能到达顾客手中，中间避免不了会产生挤压，震动，摩擦，碰撞，造成包裹内产品或外包装变形或者磨损，粗糙，当然我们会全力包装好产品，但有些时候实在无法避免，造成这样的情况请顾客谅解。如果您喜欢完美请到专柜购买。二、购物前：有任何问题，可以随时咨询哦，我们一定会耐心为你解答的。三、关于产品的价格有产品的价格都已经是我们能给出的最低价格，妨碍我们愉快的沟通，请各位姐妹们口下留情，假如别家店比较优惠，建议上别家购买。四、索要额外赠品并以此相要挟寻求心灵安慰的顾客，请绕道而行，小店实难满足哦，并将不予回复！五、买家拍下后：联系我们修改邮费，多拍一件就会自动多收取一个邮费。等我们把邮费修改好了，你确认无误了再付款~~六、买家付款后：在收货期间一定让电话保持开机，畅通状态，以免快递员不能及时联系到你哦~~七、到货签收时：在接收包裹前应该先检查清楚东西再签收，（收包裹前准备一把小刀，轻松割开）.如发现商品缺少、配送有误、货物破损等问题并及时联系我们（快递单上有我们主管的电话）。因为您一旦签收，然后发现问题再向快递索赔成功的可能性为0，缺货破损及时联系，我们会联系快递公司给您解决。个别地方快递公司得让收件人先签收再检查，遇到这种情况的话，要注意啦，签字前和快递员说明好，要等你检查好了以后才能让快递员离开哦。如遇货有破损、数量不对等问题，让快递员在快递单上注明就好（之后快递公司通知我们）。对于货物的损失，我们会全额赔付的。您收到包裹后有任何疑问都可以联系解决支付宝新规则：货物的缺失，损坏早交付(买家签收)之前由卖家承担，交付(买家在运单上签字)之后由买家承担。另外：请各位顾客一定要验收后在确认签字,或签好字后当快递面检查后确认物品完整后再收,签后却说东西坏了或是物品不对了,让我负责即使用评价威胁我,我也没办法帮你承担!只能和你说抱歉!八、关于快递慢，服务态度恶劣！这是一个网购中普遍的问题，快递行业在我们国家处于一个起步发展期，各地区从业人员的素质高低不齐，所造成的服务优劣，实在无法控制（快递公司不是我们开的，我们无法控制），请顾客能够体谅。发货之前顾客可以提醒我们尽可能使用自己满意的快递。有些时候快递公司自身的一些原因，会导致比较长的时间收到，快递公司不会承诺限时到达，这是也我们无法左右的！也请顾客能够体谅！

联系方式

电 话：86 0510 83138620

移动电话：18014241158

传 真：86 0510 83138620

地 址：中国 江苏 无锡市惠山区 惠山经济开发区堰桥配套区西益路16号

阿里旺旺：wxsydsysb

腾讯qq：371976123

公司简介

无锡市苏意达试验设备有限公司位于沪宁高速无锡北出口西漳工业园内。北环路、312国道近在咫尺，交通便利，离市区五公里路程。是一家专业生产、开发模拟各类环境试验设备及非标设计

与自动化控制等方面的高科技生产型企业。 本公司集科研、设计、制造、销售于一体，拥有一批高素质的专业科技技术人员。公司研发生产各类试验设备模拟自然环境，如高温、低温、湿热、高低温交变、高低温突变、盐雾、氙灯、紫外灯、淋雨、沙尘、培养箱、鼓风干燥箱、水槽、真空干燥箱、电炉系列.....特别在光照耐气候试验、二厢和三厢冲击试验、淋雨试验及大型步入式试验等非标试验设备方面具备先进的设计及制作能力。 本公司秉承着“诚信唯实、科技为本、质量先行、精益求精”的企业精神，“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

"【热销】供应苏意达冷热3箱冲击试验箱 高低温试验箱 使用稳定"的温度范围为-60 ~ + 150 ，加工定制是是，温度控制方式为PID，冷热平衡，内箱材质是高级不锈钢SUB304，外箱材质为冷轧钢板静电喷塑，型号是TCS-70，工作室尺寸为400X400X450（mm）（mm），规格是三厢式冷热冲击箱，品牌为苏意达仪器