

# XWB-300E热变形,维卡软化点温度测定仪,十多年生产经验质优价廉

产品名称	XWB-300E热变形,维卡软化点温度测定仪,十多年生产经验质优价廉
公司名称	宁波北仑众拓测量仪器有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:xwb-300e/xwb-300f
公司地址	中国 浙江 宁波市北仑区 大碶人民北路528~536号
联系电话	0086 0574 86118989 13606846453

## 产品详情

xwb-300e (f) 型热变形、维卡软化点温度测定仪采用最新的国际和国家标准：iso75-1：1993《塑料-负荷变形温度的测定》，iso306：1994《塑料-热塑性塑料维卡软化点温度的测定》，gb/t1633-2000《热塑性塑料维卡软化点温度的测定》，gb/t1634-2001《塑料-负荷变形温度的测定》设计而成的，它使用了计算机技术，在windows98/xp操作平台上操作，使产品的性能更稳定，操作简单明了，自动化程度高，试验架试样支撑跨距60-180mm连续可调，pc机控制，彩色打印机，可保存5000个试验数据，并任意调阅实时显示试验温度—变形曲、试验温度、变形量及试验时间，变形精度0.001mm。xwb-300f型，试样架可自动升降。是国内目前用于非金属材料的变形和软化温度的最先进的检测仪器。

xwb -300e型为台式结构，xwb -300f型为落地式结构。

仪器符合：iso75、iso306、gb1633、gb1634、gb8802等标准的要求。

主要性能指标：

1、温度控制和测量范围(temp. range):室温(room temp.)-300 2、升温速率(up rate)：120 /h ( 12 ± 1 /6min )  
50 /h ( 5 ± 0.5 /6min ) 3、最大温度误差(temp. error)：±0.5 4、最大变形误差(deflection error)：0.01mm 5、试样架数(sample number)：3 6、具有排出油烟异味污染和冷却功能 (with discharge of lampblack pollution and cooling function)

实现的功能：

- 1、实时显示试验温度和温度—变形曲线。
- 2、试验过程中，通过输入试样的尺寸，可自动计算出试验所需的负荷质量。

- 3、上线温度、变形量在使用范围内任意设定。
- 4、误差通过软件自动修正。
- 5、试验曲线颜色任意设定，可以实时显示和隐藏，并且曲线宽度粗细任意转换。
- 6、试验完成或达到上限温度时，具有报警功能，并自动停止加热。
- 7、试验完成后，打印试验曲线和试验报告。查询历次试验的历史纪录，并能重绘历次试验的试验曲线。
- 8、用户可对自己的使用软件进行三级密码保护。
- 9、必须使用正板软件进行安装，否则系统无法运行。

#### 装箱单

- |                  |    |
|------------------|----|
| 1、主机             | 1台 |
| 2、控制箱            | 1台 |
| 3、附件箱            | 1只 |
| (1) 试样架 (装热变形压头) | 3套 |
| (2) 维卡压头         | 3个 |
| (3) 砝码           | 3套 |
| (4) 40g盒装砝码      | 3套 |
| (5) 位移传感器        | 3支 |
| 4、各种连接线          | 5条 |
| 5、使用说明书 (含合格证)   | 1本 |

"XWB-300E热变形,维卡软化点温度测定仪,十多年生产经验质优价廉"的加工定制为否,品牌是国产,型号为XWB-300E/XWB-300F,测量范围是室温-300 ,测量精度为 $\pm 0.5$  ,控温范围是室温-300 ( ),功率为4KW (w),尺寸是详见说明 (mm),重量为详见说明 (kg),适用范围是用于非金属材料的热变形温度 (HDT) 和维卡软化点温度 (VICAT) 的测定。