

换气式老化试验机 健科

产品名称	换气式老化试验机 健科
公司名称	东莞市莞城健科电子仪器经营部
价格	12500.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:健科 型号:jk-hq45
公司地址	城区创业路132号6座五楼一号
联系电话	86-076922472184/23398656 18928295328

产品详情

品牌：	健科	型号：	jk-hq45
类型：	换气式老化箱		

规格说明：

1. 尺寸：450 * 450 * 450 (w * d * h)
2. 电源：220v 单相 50 / 60 h z
3. 使用温度：r t -300
4. 风量：5 - 20 回 / h 或 5-300 回 / h
5. 风量控制：微程式风量调整器 (温度固定之消耗电力以瓦特小及位 t i m e r 计算之风量)
6. 使用材料：a 箱不锈 s u s # 3 0 4

b 外箱用 s e c c 板，精粉烤漆处理

7. 加热器：电热:片式散热管形电热管, 保护装置:无熔丝开关,超温保护开关

保温材料：特殊玻璃棉隔保 配件：????? 2 s t a g e 1 0 r p m (s u s # 3 0 4)

二．控制系?：

- 1． ?特的 t c m控制可使用加?量等於??矢量，?保?度精?。
- 2． s s r 控制，?度控制为数显可编程温度控制器，外尺寸为96 × 96mm按??定带两组报警，6组。pid微电脑自动控制功能，8段控温。精度0.1pid自?演算功能，?保?度控制之精度。
- 3． a表v表，?度保??置，??定器。
- 4． ?用trouble指示?，全?指示可?防?台因使用不?而??。
- 5． 槽??速：?秒?1m
- 6． ??率?定：配合瓦特小?算??率，
- 7． 瓦特小??算：?位?示0000.0w / h
- 8． 排?口：符合u l ??之排?口。

??窗：??式?化玻璃

三．附件：

- 1． ??室隔板二片
- 2． ?化玻璃?窗
- 3． ?角投射室?
- 4． ?流?，??表
- 5． 起重型按??。
- 6． ?熔??30a
- 7． 旋?架一?
- 8． 瓦特表一?

"供应换气式老化试验机"的是否提供加工定制为是，品牌是健科，型号为JK-HQ45，材质是不锈钢 S U S # 3 0 4，温度范围为300（ ），测量范围是0，工作室尺寸为450 * 450 * 450（ W * D * H ）（ mm ） ，重量是0（ kg ）