

莱普特（北京）国产蓝光切胶仪公司 国产蓝光切胶仪

产品名称	莱普特（北京）国产蓝光切胶仪公司 国产蓝光切胶仪
公司名称	莱普特科学仪器（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河永泰庄西13号楼103室
联系电话	18612556236

产品详情

蓝光切胶仪使用注意事项

- 1、仪器应放置在水平稳固的台面上，同时避免放在温度过高(>50 ° C) 的环境中。
- 2、使用本仪器进行胶回收实验，国产蓝光切胶仪厂，请在蓝色可见光透射仪上加装透明玻璃板，以免切胶时划坏蓝色滤光片。蓝色可见光可有效透过透明玻璃、有机玻璃，国产蓝光切胶仪厂家，不会影响观测。
- 3、使用本仪器时，请注意勿将电泳液滴溅至蓝色可见光透射仪，这会容易导致长期使用后表面腐蚀并且易造成短路。
- 4、清洁本机器时请用软毛巾加清水擦试，请不要使用溶剂，如酒精等擦试滤光片。

期望大家在选购蓝光切胶仪时多一份细心，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多蓝光切胶仪的相关资讯，欢迎咨询！！！！

蓝光切胶仪跟传统的紫外透射仪的区别

蓝光光源，使用户易暴露部位免受紫外线伤害，对核酸片段亦无损伤；

均匀透照模块，样品观测更匀称，拍照效果更佳；

进口LED灯珠，长效节能环保，无需更换灯管，国产蓝光切胶仪，免维护。

北京莱普特科学仪器有限公司本着多年蓝光切胶仪行业经验，专注蓝光切胶仪研发定制与生产，的蓝光切胶仪生产设备和技术，建立了严格的产品生产体系，想要更多的了解，欢迎咨询！！

蓝光切胶仪的产品特点

- 1、采用108颗长寿命高亮度LED灯，国产蓝光切胶仪公司，因此适用于范围广泛的荧光染料，甚至很弱的条带也可以观察拍摄到，具备高亮度，高灵敏度，高均匀度。
- 2、既可以作为紫外平台单独使用，也可以配合任何品牌的凝胶成像仪使用。
- 3、全尺寸透明滤光片盖提供了较佳的观察方式，操作观察更安全，与传统紫外光源相比可见的蓝光要安全很多，首先免去了紫外线对人体皮肤和眼睛造成的辐射伤害，其次也不用担心长时间照射导致核酸片段断裂、交联、替换等损害，使切胶与操作无需佩戴安全眼镜或者其他防护设备，操作更加方便安全。
- 4、LED寿命超长，达到10万小时，免去了经常要更换紫外灯管的麻烦。

莱普特（北京）(图)-国产蓝光切胶仪公司-国产蓝光切胶仪由莱普特科学仪器（北京）有限公司提供。莱普特科学仪器（北京）有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！