

喜吉雅冷触媒负离子活氧蔬菜解毒机JQ-883喜吉雅山东分公司招商

产品名称	喜吉雅冷触媒负离子活氧蔬菜解毒机JQ-883喜吉雅山东分公司招商
公司名称	天桥区健美康源保健品商行
价格	198.00/台
规格参数	品牌:喜吉雅 型号:jq-883 货号:8567
公司地址	中国 山东 济南 天桥区 药圣楼一楼B-011
联系电话	86-053189005169

产品详情

喜吉雅jq-883冷触媒活氧解毒机 空气净化器 臭氧机臭氧除甲醛山东分公司招商

大厂名牌值得信赖，中国活氧机负离子最大生产基地，中国活氧负离子专业制造商

支持实体店提货,名牌正品保证，可带发票

冷触媒的几大特点:

1、自然催化冷触媒:

冷触媒的催化分解反应不需要紫外线、高温、高压。在正常居住环境下就可起到催化效果来治理污染。

2、能分解多种有害气体:

冷触媒能同时催化甲醛、氨气、苯类、tvoc、硫化氢等多种有害气体与空气中的氧气发生反应，进行催化，生成水和二氧化碳。

3、长期发挥作用:

在催化反应过程中,冷触媒产品本身并不直接参与反应,反应后冷触媒不变化不丢失,因此一旦使用后在无外力破坏的情况下,有效期长达五年以上,基本与甲醛释放期同步，治理甲醛长期效果好。

4、安全环保:

冷触媒主要成分均为食品、药品添加剂，产品无毒、无腐蚀性、不易燃；能在常温条件下起催化反应，祛除甲醛、苯、二甲苯、甲苯、tvov等有害气体，反应生成物为水和二氧化碳，不产生二次污染。是面向未来、最适于健康家居的安全、环保产品。

5、用途广泛:

冷触媒可用于处理人造板材,家具,墙面壁纸,化纤地毯,窗帘,床罩及室内空气中游离的甲醛,氨气,tvoc,硫化氢等有害气体。

冷触媒与光触媒有什么区别？它有什么好处？

冷触媒是一种低温低吸附的触媒，它通过催化作用使空气中的有机化合物与氧气发生分解反应，生成对人体无害的水合其它物质，从而实现在常温下清除有害细菌和容易致癌的有机化合物；光触媒则通过催化剂在空调吸气时吸附空气中的有机化合物，吸附浓度满后，在太阳下晾晒一定时间，使之变成水和二氧化碳，同时恢复吸附功能。总体来说，这二者没有很大的区别，只是工作过程不同而已。

相对于冷触媒而言，光触媒虽然也是一种解决有害气体污染的有效办法，但与冷触媒不同，光触媒需要吸附材料将有害气体吸附分解，随着使用时间的延长，效率会不断下降。因此在使用一段时间后，需将其置于强烈阳光下曝晒，使吸附材料所含有害气体分解挥发，如果曝晒不充分或不及时，不仅光触媒无法再分解有害气体，而且由于吸附材料中的有害气体挥发而造成二次污染，其吸附的颗粒悬浮物甚至会成为细菌衍生的温床。

（一）臭氧 O_3

O_3 ，分子量为48，密度是空气的1.658倍，常温常压下呈气态，具强氧化性，在元素周期表中居第二位仅次于氟， O_3 在一定的浓度下，即可迅速杀死水中、空气中的细菌、病毒等有害物质，是公认广谱、高效的杀菌、消毒剂。自然界空气中的 O_3 量为0.01-0.04ppm，能较好地使细菌、霉菌无法异常繁殖而保持生态平衡。

由于 O_3 为微离子结合体，结合状态极不稳定，在常温下即会缓慢分解成氧

气，并将单氧分离出来，单氧又称为初生态氧，极具活性，是氧的600倍。 O_3 分解速度会因温度、湿度、pH值及有机物的不同而改变，一般常温下5-10分钟完全分解。 O_3 与物质分解后，会立刻还原为氧气，无残留和二次污染，这是许多化学药剂所无法做到的，被誉为“最清洁的氧化剂和消毒剂”。

（二）负离子

负离子被称为“空气中的维生素”，能促进人体血液循环，活化细胞，增强肌体抗病能力，使人不易感冒、生病。同时能中和空气当中属于正离子的“二手烟”、油烟及飘浮的灰尘，起到消烟、除尘、清新空气的作用，使人心情舒畅，精神振奋，犹如置身于大森林当中。

（三）冷触媒

冷触媒--高效催化剂 健康安全,家居首选

本机特有的冷触媒是在光触媒基础上开发出的第二代触媒技术，也是光触媒的更新替代品，根据吸附催化原理，冷触媒在常温下就能对甲醛边吸附边分解，有效把空气中的甲醛和其它有毒气体分解成无污染的二氧化碳（ CO_2 ）和水（ H_2O ），让室内空气更加绿色健康，它跟光触媒最大的区别是不需要强光的照射就可以发生反应，这样，冷触媒的使用范围就比光触媒大大拓宽了。目前它已是家居除醛除苯的最常用材料。

1、旺旺联系bolunle66 联系人：张金柱

3、电话：0531-55509528 手机：13589092600 13370503618 13853198896

网址：www.cnjkg.com

实体店营业时间：上午9：00-下午17：30

"喜吉雅冷触媒负离子活氧蔬菜解毒机JQ-883喜吉雅山东分公司招商"的额定电压为220（V），颜色是乳白色，洗涤筐结构为无洗涤筐，容量是8升及以上，货号为8567，额定功率是18（W），型号为JQ-883，品牌是喜吉雅，额定频率为50（HZ），产品规格是330×305×115mm