

1.61超薄球面韩国凯米树脂防辐射紫外线UV400近视镜片批发

产品名称	1.61超薄球面韩国凯米树脂防辐射紫外线UV400 近视镜片批发
公司名称	北京瑞博雅视光学科技有限公司
价格	20.00/片
规格参数	品牌:凯米/chemilens 材质:树脂镜片 规格:直径
公司地址	北京市朝阳区东三环南路南八里庄64号 5层507号
联系电话	86-010-85896639 18501341500

产品详情

中心厚度：-0.00 ~ -0.00:1.8mm

-0.25 ~ -1.75:1.6mm

-2.00以上：1.2mm

镜片直径：75mm

镜片功能：调节视力、抗辐射、抗紫外线、抗疲劳

品牌：凯米/chemilens

度数：0.00 ~ +/-10.00 散光：0.00 ~ 2.00

材质：树脂镜片

产地：韩国

折射率：1.597

色散系数：40.0

材质密度：1.30

透射比：uv-1

膜层： 加膜

市场价：

镜片加工过程

制作过程

镜片特点

镜片对比及解读

选择镜片一览表：

近视度	建议使用镜片
0 ~ 100度	1.56球面
0 ~ 300度	1.56非球面
0 ~ 500度	1.61非球面
0 ~ 900度	1.67非球面
0 ~ 1200度	1.74非球面

ps：本价格属于正常光度近视-0.00 ~ -12.00度，散光-0.00 ~ -2.00度，如有超出度数区间请联系掌柜。

十二大优势：

超清晰：

透过率高达99%，完全超越一般的镜片清晰度。超大视野：光学性能佳，边缘事物清晰。超轻薄：质地轻盈，重量仅为一般玻璃镜片的40%，超高的折射率加上世界顶尖的生产工艺保证了镜片更轻薄。超发水：防水、防尘、防静电，镜片表面更光洁。镜片采用纳米超清晰防水多层复合膜不沾水，清洗后轻甩即可佩戴，普通镜片清洗后，还需要用干净的布或纸巾擦拭镜片的水。不反光：纳米加膜层。镜片不反光佩戴更美观。防划伤：采用了超轻量的加硬处理，在确保不增加重量的同时，可有效防止摔裂和划伤。

抗冲击性强：受到撞击摔裂时，碎片较少，破片面积大而钝边，使眼部及脸部的受伤程度减至最低程度。

抗雾性强： 镜片导热性低大雾天气不怕雾气敷在镜面。

抗辐射： 防紫外线，减少眼睛的刺激。

10.抗疲劳：清晰，轻便佩戴自然舒适，有效减少眼部疲劳。

11.寿命强：不易腐蚀，不易划伤，长时间使用，镜片依然清新如故。

12.非球面：非球面镜片轻薄，边缘相差小，视野宽阔，事物清晰自然。

常见问题：

1.我拍下付款后，多久可以发货？

答：近视、老花镜片下午三点前付款，当天可以给您发货，4点以后付款则于次日发货，但偶尔会出现因物或其他原因造成的发货延迟，敬请谅解！

2.我们带着的眼镜为什么会不适？

答：眼镜行业专家及配镜师根据多年经验指出：新配的眼镜一般需要一段时间适应，这是因为我们的眼镜已经适应旧镜（旧镜架有可能变形或者磨损等对眼睛已产生不同程度的影响）或初佩戴带散光、非球面镜片等原因，所以当您带上新配的眼镜，如出现不适应的感觉因人而异，一般1-5天内可适应，但对于度数变化较大或眼睛适度能力较差者则需要半个月的时间来适应，如您还有其他问题您可以联系售后。

3.实物与图片上的颜色一样吗？

答：我们的每张照片均为实物拍摄，且进行过仔细对较过，但由于每位顾客的电脑显示器不同可能出现色差，请不能接受的亲慎购哦！

"1.61超薄球面韩国凯米树脂防辐射紫外线UV400近视镜片批发"的度数为0.00 ~ +/-10.00散光为0.00 ~ 2.00，型号是1.61超薄球面，规格为直径为75mm，用途是调节视力,抗辐射,抗紫外线,抗疲劳，品牌为凯米/CHE MILENS，光度是0，材质为树脂镜片