

# 供应人工汗液测试机 汇泰

产品名称	供应人工汗液测试机 汇泰
公司名称	东莞市汇泰机械有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:汇泰 型号:ht
公司地址	中国广东东莞市东莞市石排镇中坑工业区55号
联系电话	86-076981817072/18038479702 18002961412

## 产品详情

mil、din等

本产品适用于：五金电镀 金属材料

温度范围：35 ~ 55 ；温度波动度：±0.5 ；温度均匀度：±2 ；量：结构：c)独特f) 试验室采用蒸气直接

洁华丽。2.箱盖采用硬质透明p嘴。4.喷雾时间：间隙/连续任意可调。5.高精度数显温控仪，进口执行元器件，工作室配有温湿度水银温度计。6.多重安全保护装置：缺水/超温/缺相。工作室发货期限5温度均匀度0.5(%) 腐蚀物沉降量1~2(ml/80cm<sup>2</sup>.h)(多种括涂料、电镀、无机及有面皮膜、阳极自动补充水位之量之喷雾塔之锥形分散器均匀落雾扩散，并自然落于试卡片，并保证无结晶盐阻塞，温度控制器使用数字显示，pid控制±0.1，双重超温保护，水位不足警示解保使用安全，试验定采用蒸气直接加热方式，升温速度均匀，减少待机时间。饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿，并提供试验室所需之湿度。型号：xt-y-60试验室容积(l)：110内尺寸(l\*w\*d)：580\*450\*410外尺寸(l\*w\*d)：1200\*800\*1000试验液最大容量(l)：15特性：1、喷雾方式：连续式喷雾可程式喷雾。2、整一pvc板制，内部采用先进环带产立体补强实，永不变形，并耐酸碱、耐高温永不老化，适用于盐雾、醋酸铜等各种测试规格。3、控制仪均在同一面板操作简便，且一目了然。4、采用双重超温保护，超温时警示显示，并切断加热器

电源，确保使用安全。5、采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动/手动补充水位之功能，试验不中断，水位不足警示显示。6、精密玻璃喷嘴由特种玻璃制成，使用4000小时保证无结晶阻塞落雾均匀。7、进口温度表采用数字显示pid自动演算控制温度、高稳定镀白金测温探头，误差 $\pm 0.3$ 。8、进口计时器：采用数字显示，计时准确，可分段设定h.分m.秒s任意所需试验时间，可时间范围：0.01秒~表9999时/h.9、试验室采用蒸气直接加温方式、升温速度快，减短待机时间，加热管采用高耐腐蚀钛管制成。10、喷雾塔采用锥形分散器，具导向雾气，均匀落雾及调节雾量。11、配电箱内安装除湿排风扇，防止潮湿天气，损坏控制电器。12、雾气密封槽，利用水密封方式，采用自动加水方式，防止雾气外泄。13、结束时指示灯显示，并蜂鸣器鸣音报警。14、大型机器试验密封盖，采用气压缸自动升降方式，操作方便安全。15、具有自动除雾装置，可清晰观测试验室内之试品。16、压力桶采用亨利定律，於以加温加湿，并提供试验室所需之湿度品牌信泰型号sh-60温度范围35-47（ ）温度波动度0.3（ ）发货期限10温度均匀度1.0（%）控温方式平衡调温调湿适用范围可靠度试验

a) 试验室：采pvc9(德国)灰色耐温可达到80。

(b) 恒温水槽：采pvc(德国)灰色耐冲击板，厚度5m/m，并附自动水位控制器，免除人工加水之不便。

(c) 试验室上盖：采用透明亚克力(台湾)。厚度5mm.

(d) 试药补充桶：隐藏式附水位表，采pvc灰色耐冲击板，厚度5m/m，与机台外观成一体。(e)

试验室篮架：采pvc灰色耐冲击板，可自由调整试验角度15°及30°角,v型支物架4个,支物棒6个.

(f) 饱和空气桶：以sus#304不锈钢板制成，厚度2m/m，并附自动水位控制器，免除人工加水不便。

"厂家供应人工汗液测试机"的加工定制为是，品牌是汇泰，型号为ht，材质是4，温度范围为4（ ），测量范围是5，测量对象为54，工作室尺寸是450（mm），重量为5（kg）